

PHILIPS

Philips Hue modul
za zidne prekidače

Hue

Instalira se iza postojećeg
prekidača za svjetlo

Odabir prilagođenih scena

S postojećim prekidačem
kontrolirajte svjetla Hue



8719514318045



Jednostavna pametna rasvjeta

Philips Hue modul za zidne prekidače koji se postavlja iza prekidača za svjetlo omogućuje vam korištenje postojećih prekidača s pametnom rasvjetom Philips Hue. Vaša svjetla ostaju uvijek uključena i na dohvat ruke, a prekidač možete upotrijebiti i za postavljanje više scena na pojedinom svjetlu, u sobi ili zoni.

Stvaranje osobnog ugođaja

- Upravljaite svjetlima, sobama ili zonama
- Kružite kroz scene paljenjem i gašenjem prekidača za svjetlo

Potpuna kontrola s pametnog uređaja uz Hue Bridge/most

- Potreban je Hue Bridge

Uvijek priključeno na struju

- Osigurava da su Vaša pametna svjetla uvijek spojena na struju

Istaknute znač.

Upravlajte svjetlima, sobama ili zonama



Pomoću postojećeg prekidača za svjetlo upravljajte pametnim svjetlima u sobi ili zoni. Jednostavno postavite modul zidnog prekidača sa svjetlima kojima želite upravljati u aplikaciji Hue.

Kružite kroz scene paljenjem i gašenjem prekidača za svjetlo



Pomoću prekidača postavite do tri različite svjetlosne scene - samo uključujte i isključujte prekidač kako biste kružili kroz scene koje odaberete.

Potreban je Hue Bridge



Modul zidnog prekidača Philips Hue zahtijeva Hue Bridge (prodaje se zasebno). Hue Bridge također vam omogućuje dodavanje do 50 svjetala i 12 dodataka u cijelom vašem domu, postavljanje mjerača vremena i rutina te upravljanje svjetlima s bilo kojeg mjesta - unutar ili izvan Vašeg doma - pomoću aplikacije Hue.

Osigurava da su vaša pametna svjetla uvijek spojena na struju



Nikada nemojte dopustiti da vaša pametna svjetla postanu „nepristupačna“ kada netko koristi standardni prekidač za isključivanje svjetla. S modulom zidne sklopke vaša su svjetla uvijek spojena na struju.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Plastika

Zaštita okoliša

- Radna vlažnost: 0 %<vlažnost<80 % (bez kondenzacije)
- Radna temperatura: 0 – 35 °C

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Baterije u kompletu: Da
- ZigBee LightLink: Ne
- Glavno rasvjetno tijelo: Da
- Glavno rasvjetno tijelo: Da

Jamstvo

- 2 godine: Da

Razno

- Posebno dizajnirana za: Dnevna i spavaća soba
- Vrsta: Drugo

Dimenzije i masa proizvoda

- Visina: 4,3 cm
- Dužina: 1,0 cm
- Širina: 3,8 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: III. klasa

Prekidač

- IP klasa: IP20

Što je podržano

- Aplikacija Philips Hue: IOS 15 i noviji, Android 10.0 i noviji
- Defined support period: 5 years, except 3 years for Hue Bridge (see "End of Support Policy")

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514318045
- Neto težina: 0,03 kg
- Bruto težina: 0,06 kg
- Visina: 17 cm
- Dužina: 5,8 cm
- Širina: 9 cm
- Šifra proizvoda (12 NC): 929003017101



Datum izdavanja:
2024-04-23
Verzija: 0.539

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtnica Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com