

PHILIPS

Zidna svjetiljka
Shades od 15 W

myGarden


2700 K

Siva

Otporna na vodu



8719514385368



Štednja sa stilom

Jedinstven dizajn za jedinstvene trenutke na otvorenom. Ova elegantna svjetlosiva Philips zidna svjetiljka emitira toplo bijelo svjetlo koje štedi energiju. Predivni efekt dvosmjernog svjetla poziva vas da se smjestite u svoj vrt i opustite.

Održiva rasvjetna rješenja

- Izuzetno dugotrajna žarulja
- Ušteda energije

Dodajte dašak suvremenog dizajna vašem vrtu.

- Odaberite suvremeni stil
- Odaberite zidne svjetiljke za uporabu na otvorenom

Spojite ugodaj i praktičnost

- Topao bijeli sjaj dobrodošlice

Posebne značajke

- Efekt dvosmjernog svjetla
- Jednostavno postavljanje za svaku primjenu
- Otporno na vremenske nepogode

Istaknute znač.

Izuzetno dugotrajna žarulja



U kompletu je žarulja tvrtke Philips koja izuzetno dugo traje, do 20.000 sati.

Ušteda energije



Ovo svjetlo tvrtke Philips štedi energiju u usporedbi s tradicionalnim izvorima svjetlosti, čime ćete smanjiti svoj račun za struju i pridonijeti zaštiti okoliša.


Odaberite suvremeni stil

Dizajnirana u Europi, ova svjetiljka ima jedinstven dizajnerski potpis koji će vam pomoći da dočarate suvremeni stil na otvorenom.

Odaberite zidne svjetiljke za uporabu na otvorenom

Najbolje iskoristite svoj prostor na otvorenom zahvaljujući ovoj zidnoj svjetiljci, savršenoj za postavljanje blizu ulaznih vrata ili na zid terase.

Topla bijela svjetlost dobrodošlice



Proizvodni program žarulja za korištenje na otvorenom tvrtke Philips asortiman je svjetiljki za upotrebu na otvorenom, koje stvaraju prekrasno toplo svjetlo dobrodošlice. Temperatura boje iznosi 2700 K. Pružaju i dovoljno svjetlosti za jasnu vidljivost, što znači da svoj otvoreni prostor možete upotrebljavati kako poželite i nakon što padne mrak, opuštenu jer znate da ćete biti sigurni i zaštićeni cijelu noć.

Efekt dvosmjernog svjetla

Efekt dvosmjernog svjetla za opće osvjetljenje vrta.

Jednostavan za postavljanje

Ova svjetiljka i priključci dizajnirani su za jednostavnu montažu, a u kompletu su sve korisne stvari koje bi vam mogle zatrebati, kao što su zvjezdasti ključ i zvjezdasti vijak. Pronaći ćete jasne upute o tome gdje možete postaviti proizvod, kao i sve važne informacije o IP oznakama otpornosti na vodu.

Otporno na vremenske nepogode



Ova svjetiljka tvrtke Philips za uporabu na otvorenom posebno je dizajnirana za vlažna okruženja na otvorenom i prošla je stroge provjere kako bi se potvrdila otpornost na vodu. IP razina opisuje se dvjema znamenkama: prva se odnosi na razinu zaštite od prašine, a druga na razinu zaštite od vode. Ova svjetiljka ima oznaku IP44, što znači da je zaštićena od prskanja vode pa je idealna za generalnu rasvjetu na otvorenom.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Siva
- Materijal: Aluminiј

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Potpuna vodootpornost: Da

Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

Razno

- Posebno dizajnirana za: Vrt i trijem
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Zidne svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Otporno na vodu

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,740 kg
- Visina: 8,2 cm
- Dužina: 17,1 cm
- Širina: 17 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 10.000 sat(i)
- Mrežno napajanje: 50 – 60 Hz
- LED: Ne
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: žarulja nije priložena
- Navoj/grlo: E27
- Snaga žarulje u kompletu: -
- IP šifra: IP44
- Klasa zaštite: II. klasa
- Broj izvora svjetlosti: 1

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514385368
- Neto težina: 0,4 kg
- Bruto težina: 0,5 kg
- Visina: 24,5 cm
- Dužina: 9,5 cm
- Širina: 18,5 cm



Datum izdavanja:
2025-02-18
Verzija: 0.297

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrтка Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com