

PHILIPS

Svijeća – E14
pametna žarulja

Hue White Ambiance
Filament

Od toplog do hladnog bijelog
svjetla

Trenutačno upravljanje putem
značajke Bluetooth

Upravljanje aplikacijom ili
glasom*

Dodajte Hue Bridge za pristup
dodatnim funkcijama



8719514411807



Jednostavna pametna rasvjeta

Dobijte klasičan izgled vintage žarulje u manjem formatu. Žarulja oblika svijeće sa žarnom niti ima spiralnu unutarnju žarnu nit i E14 bazu te je savršena ako u malena rasvjetna tijela u kojima želite vintage stil s modernim štihom postavljate žarulje koje emitiraju od toplog do hladnog bijelog svjetla.

Jednostavna pametna rasvjeta

- Glasovno upravljanje svjetlima*
- Glasovno upravljanje svjetlima*
- Otključajte cijeli paket značajki pametne rasvjete s pomoću rješenja Bridge
- Stvorite odgovarajući ugođaj pomoću svjetla, od toplog do hladnog bijelog

Istaknute znač.

Glasovno upravljanje svjetlima*



Philips Hue kompatibilan je s uslugama Amazon Alexa i Google Assistant ako ga uparite s kompatibilnim uređajem Google Nest ili Amazon Echo. Jednostavne glasovne naredbe omogućuju vam upravljanje većim brojem svjetala u prostoriji ili pak jednom svjetiljkom.

Glasovno upravljanje svjetlima*




Upravlajte svjetlima uz pomoć glasa i oslobodite ruke! Jednostavne glasovne naredbe omogućuju vam upravljanje većim brojem svjetala u prostoriji ili pak jednom svjetiljkom. *Radi s uslugama Google Assistant i Amazon Alexa.

Otključajte cijeli paket značajki pametne rasvjete s pomoću rješenja Bridge



Bridge otključava značajke koje pametnu rasvjetu doista čine pametnom — upravljanje izvan doma, glasovno upravljanje, automatizirano osvjetljenje i još mnogo toga. Dodajte rješenje Bridge svojim postavkama kako biste stvorili zadivljujuća iskustva, iskoristite tehnologiju koja je sigurna i pouzdana te još mnogo toga. Bridge je ključ za pametnu rasvjetu kakvu još niste vidjeli.

Stvorite odgovarajući ugođaj pomoću svjetla, od toplog do hladnog bijelog



Odaberite među više od 50.000 nijansi od tople do hladne bijele svjetlosti kako biste stvorili savršeni ugođaj u svom domu za svaku aktivnost i doba dana. Upotrijebite jarko bijelo svjetlo svakog jutra kako biste dan započeli puni energije i budni ili svoju večernju rutinu opuštanja upotpunite prigušenim zlatnim sjajem.

Specifikacije

Dimenzije žarulje

- Dimenzije (ŠxVxD): 129x39x39

Zaštita okoliša

- Radna vlažnost: 5 % < vlažnost < 95 % (bez kondenzacije)
- Radna temperatura: -20 °C do 45 °C

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prigušivanje uz Hue aplikaciju i prekidač: Da

Jamstvo

- 2 godine: Da

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80

Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514411807

Potrošnja energije

- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): G

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Količina lumena priložene žarulje: 350 lm
- Težina: 38
- Tehnologija žarulje: LED
- Navoj/grlo: E14
- Izlazna snaga u lumenima pri 2700 K: 350 lm
- Registracijski broj za EPREL: 1036997

Žarulja

- Temperatura boje: 2200-4500K
- Oblik: Candle
- Ulazni napon: 220V-240V
- Vijek trajanja: 15.000 sat(i)
- Izlazno svjetlo: Od toplog bijelog do hladnog dnevnog svjetla
- Izlazna snaga u lumenima: 350 lm
- Maks. potrošnja tijekom rada: 4,6 W
- Maks. potrošnja u stanju pripravnosti: 0.5 W
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Faktor snage: 0.6
- Nazivni vijek trajanja: 15.000 sat(i)
- Mogućnost nadogradnje softvera: kada je uspostavljena veza s aplikacijom Bluetooth ili značajkom Hue Bridge
- Pokretanje: Trenutna jačina svjetla od 100 %
- Snaga: 4,4 W
- Ekvivalentna snaga: 30 W
- Komunikacijski protokol: Bluetooth i Zigbee
- Mogućnost jakog prigušivanja: Da
- Mogućnost nadogradnje softvera: Kada je uspostavljena veza s aplikacijom Bluetooth ili značajkom Hue Bridge

Što se nalazi u kutiji?

- Hue žarulje: 1

Što je podržano

- Kompatibilno sa značajkom Effects: Yes
- HomeKit kompatibilnost: Yes
- Aplikacija Philips Hue: IOS 15 i noviji, Android 10.0 i noviji
- Glasovni pomoćnici: Amazon Alexa, Pomoćnik za Google, Apple HomeKit (putem Hue mosta), Microsoft Cortana (putem Hue mosta)
- Defined support period: 5 years, except 3 years for Hue Bridge (see "End of Support Policy")

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514411807
- Neto težina: 0,03 kg
- Bruto težina: 0,07 kg
- Visina: 174 mm
- Dužina: 55 mm
- Širina: 72 mm
- Šifra proizvoda (12 NC): 929003145201



Datum izdavanja:
2024-05-01
Verzija: 0.347

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com