

PHILIPS

Kabelski
priključak, 6 kom.

Vanjska rasvjetna tijela

GardenLink

Crna

Niski napon; otporne na vodu



8719514477339



Vrtna svjetiljka koju možete jednostavno uključiti, povezati i uživati

Asortiman niskonaponskih svjetiljki Philips GardenLink nudi niz vanjskih svjetiljki koje možete jednostavno i sigurno sami postaviti. Možete spojiti više svjetiljki na jedno napajanje i uključiti ih u standardnu utičnicu, a zatim jednostavno dodavati dodatna svjetla i premještati ih kad god želite. Ožičenje svjetiljki je jednostavno, a niski napon osigurava da se ne ozlijedite vi, vaša djeca ni kućni ljubimci.

Jednostavnost uporabe

- Kompatibilno je sa svim rasvjetnim tijelima i dodacima GardenLink
- Jednostavno se postavlja s Twist & Lock konektorima

Proizvod je siguran za upotrebu

- Dodatna sigurnost zahvaljujući niskom naponu od 12 V

Istaknute znač.

Kompatibilno je sa svim rasvjetnim tijelima i dodacima GardenLink

Svako rasvjetno tijelo GardenLink nudi isti Twist & Lock konektor koji omogućuje jednostavnu instalaciju i spajanje. Položaje rasvjetnih tijela i dodataka možete mijenjati prema tome kako se mijenjaju vaše potrebe za vanjskim osvjetljenjem te na taj način

možete dodati svjetlost svakom kutku vašeg vrta.

Jednostavno se postavlja s Twist & Lock konektorima

Izuzetno jednostavna instalacija i povezivanje s Twist & Lock konektorima proizvoda. Jednostavno priključite svjetla i uživajte!

Dodatna sigurnost zahvaljujući niskom naponu od 12 V

Svjetla niskog napona (12 V) sigurno možete postaviti sami bez opasnosti od strujnog udara. Za to vam nije potreban profesionalni električar.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Materijal: Plastika

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- 5 godina jamstva za LED modul: Da
- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Zaštita od hrđe i prašine: Da
- Potpuna vodootpornost: Da

Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

Razno

- Posebno dizajnirana za: Vrt i trijem
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Dodatna oprema
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Niski napon, Otporno na vodu

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,315 kg
- Visina: 4,5 cm
- Dužina: 28 cm
- Širina: 2,3 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: nije primjenjivo
- IP šifra: IP65



Datum izdavanja:
2025-05-06
Verzija: 0.331

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com