

PHILIPS


Zidna svjetiljka
Zonal od 1,3 W

Vanjska rasvjetna tijela

3000 K

Crna

Senzor; solarna; otporna na
vodu



8720169265745



Uživajte u predivnom vrtu uz svjetlo na održiv način

Tvrtka Philips razvila je iznimno učinkovitu solarnu vanjsku LED svjetiljku koja upotrebljava novu tehnologiju za smanjenje emisija ugljika, smanjenje otpadnog materijala i manju potrošnju energije. Uz nevjerojatan vijek trajanja od 50.000 sati, traje više od pet puta dulje u odnosu na ekvivalentne vanjske LED svjetiljke tvrtke Philips. Upravo ono što je potrebno za održiviji planet.

Lako postavljanje

- Nije potrebno ožičenje

Održiva rasvjetna rješenja

- Dugi vijek trajanja – do 50.000 sati
- Iznimno učinkovita solarna energija

Napredno LED svjetlo

- LED svjetlo visoke kvalitete

Posebne značajke

- Svjetlo dvostruke svjetline

Istaknute znač.

Nije potrebno ožičenje




Ovo svjetlo u potpunosti se napaja solarnom energijom. Nije potrebno ožičenje te se zbog toga ova svjetla jednostavno postavljaju i premještaju bilo gdje u vrtu ili nekom drugom otvorenom prostoru.

Dugi vijek trajanja – do 50.000 sati



Pouzdana visokokvalitetno LED svjetlo traje do 50.000 sati. Možete biti mirni znajući da godinama nećete morati brinuti o održavanju, a istovremeno ćete uživati u savršenom vrtnom svjetlu svake večeri.

Iznimno učinkovita solarna energija



Zahvaljujući iznimno učinkovitom sustavu solarne energije tvrtke Philips, ova rasvjetna tijela daju svjetlo do 25 sati kada im je baterija potpuno napunjena. Uživajte u jakom svjetlu cijelu noć ili čak u lošim ili oblačnim vremenskim uvjetima.

LED svjetlo visoke kvalitete



Ova LED svjetla upotrebljavaju jedinstvenu tehnologiju koju je razvio Philips. Uključuju se trenutno i pružaju optimalnu svjetlosnu snagu koja donosi živopisne boje vašem vrtu.

Svjetlo dvostruke svjetline

Stvorite fleksibilan i privlačan ambijent sa značajkom dvostruke svjetline. Svjetlo se prigušuje kada je u mirovanju i automatski se pojačava kada su ljudi prisutni. Na taj način isporučuje odgovarajuću razinu svjetla kad god vam je potrebna.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Materijal: Plastika

Trajnost

- Nominalni vijek trajanja: 50.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Zaštita od hrđe i prašine: Da
- Dvosmjerni svjetlosni snopovi: Ne
- Senzor za dan i noć: Da
- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Da
- Senzor pokreta: Da
- Solarna energija: Da
- Topla bijela svjetlost: Ne
- Glavno rasvjetno tijelo: Ne

Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 3000 K

Razno

- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Zidne svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne
- LED Innovations: UltraEfficient
- Dodatne značajke: Senzor, Solarno, Otporno na vodu

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,65 kg
- Ukupna visina: 135 mm
- Ukupna duljina: 206 mm
- Ukupna širina: 160 mm

Servis

- Jamstvo: 5 godina

Tehničke specifikacije

- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 250/25
- Boja svjetla: 3000 K
- Mrežno napajanje: 4 V
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: A
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 1,3
- IP šifra: IP44 | Žičana zaštita i otpornost na prskanje
- Klasa zaštite: III. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Ne

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169265745
- Neto težina: 0,65 kg
- Bruto težina: 0,75 kg
- Visina: 21,4 cm
- Dužina: 14,2 cm
- Širina: 16,7 cm



Datum izdavanja:
2025-09-17
Verzija: 0.304

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com