

PHILIPS

Svjetiljka na postolju / za stazu Kinno od 25 W, E27, bez žarulje

Vanjska rasvjetna tijela

Bez žarulje

Crna

Otporna na vodu

8720169351431



Uživajte u predivnom vrtu

Ova vanjska svjetiljka Kinno tvrtke Philips dizajnirana je u skladu s najmodernijim trendovima i stilovima kako bi vam pružila ugodaj koji ste oduvijek željeli.

Jednostavnost uporabe

- Žarulja nije u kompletu

Dodajte dašak suvremenog dizajna vašem vrtu.

- Elegantan i suvremen dizajn za vaš vrt
- Odaberite svjetiljke na postolju za upotrebu na otvorenom

Vrhunska kvaliteta

- Vrlo kvalitetni materijali

Dizajnirana za korištenje na otvorenom

- IP44 – otporno na vremenske nepogode

Istaknute znač.

Žarulja nije u kompletu

Ovo rasvjetno tijelo isporučuje se bez žarulje, što vam omogućuje odabir svjetlosne snage koja najbolje odgovara prostoriji i vašem osobnom ukusu. Odabirom LED žarulje tvrtke Philips osigurat ćete visoku kvalitetu i dugotrajnu svjetlosnu snagu.

Elegantan i suvremen dizajn za vaš vrt

Suvremeni dizajn tvrtke Philips elegantan je i nenametljiv, prekrasan danju i noću, ali bez privlačenja pozornosti u vašem vrtu ili na terasi. Birajte iz širokog raspona svjetiljki i zasigurno ćete pronaći onu koja najviše odgovara vašem prostoru i ukusu.

Odaberite svjetiljke na postolju za upotrebu na otvorenom


Najbolje iskoristite svoj prostor na otvorenom zahvaljujući ovoj svjetiljci na postolju, savršenoj za rasvjetu vrta ili ruba terase te za naglašavanje automobilskih prilaza i staza.

Vrlo kvalitetni materijali



Ova vanjska svjetiljka tvrtke Philips napravljena je od vrlo kvalitetnih materijala s vrhunskom završnom obradom. Time se osigurava solidan i dugotrajan proizvod koji je otporan na koroziju i mrlje u svim vremenskim uvjetima

IP44 – otporno na vremenske nepogode



Ovo vanjsko svjetlo tvrtke Philips posebno je dizajnirano za vlažna vanjska okruženja i rigorozno je testirano kako bi se osigurala otpornost na vodu. Njegova ocjena IP44 znači da je certificirano kao proizvod koji nudi zaštitu od ulaska prašine i prskajuće vode, što ga čini savršenim za opću upotrebu na otvorenom.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Materijal: Aluminij

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- 5 godina jamstva za LED modul: Da
- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Zaštita od hrđe i prašine: Da
- Dvosmjerni svjetlosni snopovi: Ne
- Senzor za dan i noć: Ne
- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Ne
- Senzor pokreta: Ne
- Solarna energija: Ne
- Glavno rasvjetno tijelo: Ne

Razno

- Posebno dizajnirana za: Vrt i trijem
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Svjetiljke na postolju / za staze
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Otporno na vodu

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 1,1 kg
- Visina: 39 cm
- Dužina: 17 cm
- Širina: 17 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Mrežno napajanje: Izmjenična struja
220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću
prigušivanja: Ne
- Navoj/grlo: E27
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje:
25 W
- IP šifra: IP44
- Klasa zaštite: I. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Da

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169351431
- Neto težina: 1,1 kg
- Bruto težina: 1,28 kg
- Visina: 41,5 cm
- Dužina: 20 cm
- Širina: 20 cm



Datum izdavanja:
2025-03-12
Verzija: 0.273

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com