

PHILIPS

Creek fali lámpa 60 W
E27, fényforrás nélkül

myGarden

Fényforrás nélkül

Fehér

Vízálló



15381/31/16



Gyönyörködjön kertjében

Hozzon létre egy vonzó fókuszpontot a bejáratnál ezzel a fehér Philips myGarden fali lefelé világítóval. Kiváló minőségű alumíniumból készült, és meleg, fehér, energiatakarékos fényt biztosít. Csak élveznie kell a kertjében eltöltött időt.

Vigyen stílust kertjébe fényekkel

- Dekoratív kültéri világítás
- Válassza a hagyományos stílushoz
- Válasszon kültéri fali lámpát
- Kiváló minőségű alumínium és kiváló szintetikus anyagok

Világítsa meg a kertét kiváló minőségű lámpákkal

- Energiatakarékos
- Nagy teljesítményű világítás

Tapasztalja meg a kültéri világítást egyszerűen

- Időjárásálló

Fénypontok

Dekoratív kültéri világítás

A kültéri világítás még szebbé teheti a kertet vagy egyéb kültéri helyszínt, megvilágítva a szemet gyönyörködtető részeket, stílusos fényt szolgáltatva a járdaösvényeknek, illetve tökéletes hangulatot teremthet a barátokkal és családtagokkal eltöltött különleges estékhez. Ezért hozta létre a Philips a myGarden termékcsaládot, mely a stílust és praktikumot ötvöző, lenyűgözően mutatós kültéri lámpák választékát kínálja, így Ön saját stílusában hozhatja ki a kültéri helyszínekből a lehető legtöbbet.

Válassza a hagyományos stílushoz

Ez az Európában tervezett lámpa egyedülálló vonalvezetésével segít a hagyományos stílusú kültéri helyszín kialakításában.

Válasszon kültéri fali lámpát

Hozza ki a legtöbbet a kültéri helyszínből ezzel a fali lámpával, amely tökéletes a bejárati ajtó melletti területre vagy a terasz falaira.

Kiváló minőségű anyagok

Ez a Philips lámpa kifejezetten kültérre készült. Kifejezetten strapabíró, hosszú élettartamú anyagokból készült, így éjről éjre megbízhatóan megvilágítja a kertet. Kiváló minőségű öntött alumíniumból és kiváló szintetikus anyagokból készült.

Energiatakarékos



Ez a Philips lámpa a hagyományos fényforrásokhoz képest energiatakarékosabb, így kisebb lesz a villanyszámlája; vagyis pénzt takarít meg amellet, hogy óvja környezetét.

Nagy teljesítményű világítás

A kültéri lámpa erőteljes, meleg fehér fényt áraszt. Ragyogó fény a kert vagy terasz megvilágításához.

Időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten nedves kültéri helyszínekre tervezték és szigorú teszteknek vetették alá a vízállósága biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. A lámpa IP44-es értékkel rendelkezik: védett a ráfröccsenő vízzel szemben; a termék kültéren a legáltalánosabb használatra alkalmas, ideális fényforrás.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Nem

Kert

- Kert: Kert és terasz

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert, Patio
- Stílus: Classic
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Vízálló

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,633 kg
- Teljes magasság: 240 mm
- Teljes hossz: 175 mm
- Teljes szélesség: 200 mm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Fényforrás típusa: LED
- Hálózati tápellátás: 50–60 Hz
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: fényforrás nélkül
- Foglalat/fejelés: E27
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: -
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt
- Cserélhető fényforrás: Igen
- A fényforrások száma: 1

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718291443490
- Nettó tömeg: 0,63 kg
- Bruttó tömeg: 0,85 kg
- Magasság: 25,9 cm
- Hosszúság: 18,3 cm
- Szélesség: 21,3 cm



Kiadás dátuma:
2026-05-30
Verzió: 0.516

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com