

PHILIPS

Creek fali lámpa 60 W
E27, fényforrás nélkül

myGarden

Fényforrás nélkül

Fehér

Vízálló



15388/31/16



Mindig világosságra érhet haza

Hozzon létre egy vonzó fókuszpontot a bejáratnál ezzel a fehér Philips myGarden fali lámpával. Kiváló minőségű alumíniumból készült. a mozgásérzékelő révén fényáradat biztosítja, hogy biztonságosan bejusson az otthonába.

Érezze magát üdvözölve otthon fényekkel

- Barátságos és megnyugtató fény
- Egyszerűen beállítható érzékelő

Vigyen stílust kertjébe fényekkel

- Dekoratív kültéri világítás
- Válassza a hagyományos stílushoz
- Válasszon kültéri fali lámpát
- Kiváló minőségű alumínium és kiváló szintetikus anyagok

Világítsa meg a kertet kiváló minőségű lámpákkal

- Energiatakarékos
- Nagy teljesítményű világítás

Tapasztalja meg a kültéri világítást egyszerűen

- Időjárásálló

Fénypontok

Barátságos és megnyugtató fény

A mozgásérzékelő automatikusan bekapcsol, amikor Ön haza érkezik, illetve tudja Önnel, ha jön valaki.

Egyszerűen beállítható érzékelő



Az egyszerű beállítási eljárás révén könnyen beállíthatja, hogy mikor és mennyi ideig kapcsolja fel az automatikus érzékelő a világítás(oka)t.

Dekoratív kültéri világítás

A kültéri világítás még szebbé teheti a kertet vagy egyéb kültéri helyszínt, megvilágítva a szemet gyönyörködtető részeket, stílusos fényt szolgáltatva a járdaösvényeknek, illetve tökéletes hangulatot teremthet a barátokkal és családtagokkal eltöltött különleges estékhez. Ezért hozta létre a Philips a myGarden termékcsaládot, mely a stílust és praktikumot ötvöző, lenyűgözően mutatós kültéri lámpák választékát kínálja, így Ön saját stílusában hozhatja ki a kültéri helyszínekből a lehető legtöbbet.

Válassza a hagyományos stílushoz

Ez az Európában tervezett lámpa egyedülálló vonalvezetésével segít a hagyományos stílusú kültéri helyszín kialakításában.

Válasszon kültéri fali lámpát

Hozza ki a legtöbbet a kültéri helyszínből ezzel a fali lámpával, amely tökéletes a bejárati ajtó melletti területre vagy a terasz falaira.

Kiváló minőségű anyagok

Ez a Philips lámpa kifejezetten kültérre készült. Kifejezetten strapabíró, hosszú élettartamú anyagokból készült, így éjjről éjre megbízhatóan megvilágítja a kertet. Kiváló minőségű öntött alumíniumból és kiváló szintetikus anyagokból készült.

Energiatakarékos



Ez a Philips lámpa a hagyományos fényforrásokhoz képest energiatakarékosabb, így kisebb lesz a villanyszámlája; vagyis pénzt takarít meg amellet, hogy óvja környezetét.

Nagy teljesítményű világítás

A kültéri lámpa erőteljes, meleg fehér fényt áraszt. Ragyogó fény a kert vagy terasz megvilágításához.

Időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten nedves kültéri helyszínekre tervezték és szigorú teszteknek vetették alá a vízállósága biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. A lámpa IP44-es értékkel rendelkezik: védett a ráfröccsenő vízzel szemben; a termék kültéren a legáltalánosabb használatra alkalmas, ideális fényforrás.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Alumínium

További funkcióval/tartozékkal

- Teljesen időjárásálló: Igen
- Mozgásérzékelő: Igen

Kert

- Kert: Kert és terasz

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert és terasz
- Stílus: Classic
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Vízálló

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,717 kg
- Magasság: 28,5 cm
- Hosszúság: 17,5 cm
- Szélesség: 20 cm

Szervíz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Hálózati tápellátás: 50–60 Hz
- LED: Nem
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: fényforrás nélkül
- Foglalat/fejelés: E27
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: –
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 60 W
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: I. osztály
- Cserélhető fényforrás: Igen
- Fényforrások száma: 1

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8718291443612
- Nettó tömeg: 0,72 kg
- Bruttó tömeg: 0,94 kg
- Magasság: 25,9 cm
- Hosszúság: 18,3 cm
- Szélesség: 21,8 cm
- Cikkszám (12NC): 915002791202



Kiadás dátuma:
2024-04-18
Verzió: 0.449

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com