

PHILIPS

Raccoon fali lámpa
4 W

myGarden


2700 K

Antracit

Vízálló



17273/93/16



Élvezze a gyönyörűen megvilágított kertet

A Philips myGarden Raccoon strukturált, antracitszürke fali lámpa erőteljes megvilágítást biztosít a kültéri helyszíneken, bármilyen célból. A LED izzók, a szintetikus anyagok és a minimalista formatervezés modern jelleget ad a külső tereknek.

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Energiatakarékos
- Kiváló minőségű LED-világítás
- Hosszú, akár 15 évnyi élettartam
- Meleg fehér fény
- A Philips 5 év garanciát nyújt a LED modulra és meghajtóra.

Kertjéhez tervezve

- IP44 – időjárásálló

Fénypontok

Energiatakarékos



Ez a Philips energiatakarékos lámpa a hagyományos fényforrásokhoz képest energiatakarékosabb, így kisebb lesz a villanyszámlája; vagyis pénzt takarít meg amellet, hogy óvja környezetét.

Kiváló minőségű LED-világítás




A Philips lámpa LED-technológiája a Philips egyedi fejlesztésű megoldása. Azonnal bekapcsol, optimális fényerőt biztosít, és kiemeli otthona élénk színeit.

Hosszú élettartam



Egy fényforrás, amelyben megbízhat. Az integrált LED-ek által a Philips LED-lámpák hosszú, akár 15 000 órás használatot is lehetővé tesznek (ami 3 órás napi átlagos használat esetében 15 évet és legalább 13 000 be- és kikapcsolást jelent). Hihetetlenül kellemes gondolat, ha tudja, hogy az otthonában tökéletes hangulatot biztosító fényforrás sem karbantartást, sem fényforráscserét nem igényel.

Meleg fehér fény



A fény különböző színhőmérséklettel rendelkezik, melynek a Kelvin (K) a mértékegysége. Az alacsony Kelvin értékkel rendelkező lámpák meleg, otthonosabb fényt bocsátanak ki, míg a magas Kelvin értékkel rendelkezők hideg fényt sugároznak. Ez a Philips lámpa meleg, fehér fényt ad az otthonos hangulat megteremtése érdekében.

5 év garancia a LED-rendszerre



A lámpára érvényes általános 2 év garancián felül a Philips 5 év garanciát nyújt a LED-rendszerre, ami alatt a lámpában található LED-modul és a meghajtó értendő.

IP44 – időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra tervezték. Szigorú teszteknek vetették alá a vízállósága biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. Ez a kültéri lámpa IP44-es értékkel rendelkezik: védve van a ráfröccsenő víz ellen, ez a termék a leggyakoribb és a legideálisabb általános kültéri használatra.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Antracit
- Anyag: Rozsdamentes acél

Tartósság

- Névleges élettartam: 25 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- 5 év jótállás a LED modulra: Igen
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen

Kert

- Kert: Kert és terasz

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert és terasz
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Igen
- Extra funkciók: Vízálló

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,620 kg
- Magasság: 20,5 cm
- Hosszúság: 16,2 cm
- Szélesség: 6,6 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- A fényforrás a következő teljesítményű hagyományos fényforrásnak felel meg:: 30 W
- A lámpa teljes fényárama: 400 lm
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: meleg fehér
- Hálózati tápellátás: 50–60 Hz
- A mellékelt fényforrás energiaszála: F
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 4 W
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: II. osztály
- Cserélhető fényforrás: Nem
- A fényforrások száma: 1

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8718291479468
- Nettó tömeg: 0,62 kg
- Bruttó tömeg: 0,68 kg
- Magasság: 22,8 cm
- Hosszúság: 7,8 cm
- Szélesség: 16,3 cm



Kiadás dátuma:
2025-05-29
Verzió: 0.485

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselői vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com