

# PHILIPS

Fresco süllyesztett  
lámpa 4,6 W

myGarden

2700 K

Inox

Vízálló



17289/47/16



## Világítsa ki kertjét éjszakára

A Philips myGarden Fresco süllyesztett spotlámpa gyönyörű LED-fénye a kert legszebb arcát emeli ki vagy tisztán megvilágítja a sötét területeket. A lámpa tartós fémből készül, míg az állítható lámpafej irányított fénysugarat tesz lehetővé.

### Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Energiatakarékos
- Kiváló minőségű LED-világítás
- Akár 10 éves élettartam
- Meleg fehér fény

### Kertjéhez tervezve

- IP23 - időjárásálló

# Fénypontok

## Energiatakarékos



Ez a Philips energiatakarékos lámpa a hagyományos fényforrásokhoz képest energiatakarékosabb, így kisebb lesz a villanyszámlája; vagyis pénzt takarít meg amellet, hogy óvja környezetét.

## Kiváló minőségű LED-világítás



Ennek a Philips lámpának a LED-izzója a Philips egyedi fejlesztésű megoldása. Azonnal bekapcsol, optimális fényerőt biztosít, és kiemeli otthona élénk színeit.

## Hosszú élettartam



Egy fényforrás, amelyben megbízhat. Az ebben a Philips LED lámpában alkalmazott LED-izzó akár 10 000 órás élettartamot is biztosít (ami 3 órás napi átlagos használat esetében 10 évet és legalább 13 000 be- és kikapcsolást jelent). Hihetetlenül kellemes gondolat, ha tudja, hogy az otthonában tökéletes hangulatot biztosító fényforrás sem karbantartást, sem izzócserét nem igényel.

## Meleg fehér fény



A fény különböző színhőmérséklettel rendelkezik, melynek a Kelvin (K) a mértékegysége. Az alacsony Kelvin értékkel rendelkező lámpák meleg, otthonosabb fényt bocsátanak ki, míg a magas Kelvin értékkel rendelkezők hideg fényt sugároznak. Ez a Philips lámpa meleg, fehér fényt ad az otthonos hangulat megteremtése érdekében.

## IP23 - időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri helyszínekre tervezték és szigorú teszteknek vetették alá a vízhatlanság biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét. Ez a kültéri lámpa IP23-as védelemmel van ellátva: ez óvja a vízcseppektől, és ideális veranda vagy terasz megvilágítására.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Inox
- Anyag: Rozsdamentes acél

## Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejú spotlámpa: Igen
- Határozott fénysugár: Igen

## Kert

- Kert: Kert és terasz

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert és terasz
- Stílus: Kortárs
- Típus: Süllyesztett lámpák
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Vízálló

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,160 kg
- Kivágás hossza: 8.0 cm
- Kivágás szélessége: 8.0 cm
- Hosszúság: 10 cm
- Süllyesztett távolság: 11 cm
- Szélesség: 10 cm

## Szerviz

- Jótállás: 2 év

## Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- A lámpa teljes fényárama (rejtett): 395 lm
- A mellékelt fényforrás fényárama: 395 lm
- A fényforrás a következő teljesítményű hagyományos fényforrásnak felel meg:: 50 W
- Fényforrás típusa: 230 V
- Színhőmérséklet: meleg fehér
- Hálózati tápellátás: 50–60 Hz
- LED: Igen
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: F
- Foglalat/fejelés: GU10
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 5 W
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 5 W
- IP-kód: IP23
- Védelmi osztály: II. osztály
- Cserélhető fényforrás: Igen
- A fényforrások száma: 1

## Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718291502876
- Nettó tömeg: 0,16 kg
- Bruttó tömeg: 0,24 kg
- Magasság: 10,8 cm
- Hosszúság: 9,3 cm
- Szélesség: 10,3 cm



Kiadás dátuma:  
2025-03-18  
Verzió: 0.440

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)