

PHILIPS

Calla nagyméretű kültéri
sétányvilágító lámpa

Hue White and color
ambiance

Integrált LED

Fehér és színes fény

Kisfeszültségű rendszer –
bővítő

Intelligens szabályozás Hue
Bridge-dzsel*



17437/30/P7



Csatlakoztassa és vigyen fényt a szabadba

Élvezze a 16 millió színt, ahogy kiemeli a kert szépségét, vagy használja praktikus módon a gyalogösvény megvilágítására. A bővítő egység kisfeszültségű rendszer bővítésére alkalmas. A használathoz Hue bridge, illetve kisfeszültségű alapegység szükséges.

Korlátlan lehetőségek

- Fesse át külső területeit 16 millió színnel
- Lazuljon el meleg-hideg árnyalatú fehér fényekkel
- Különleges fény különleges alkalmakra

Egyszerű vezérlés és kényelem

- Egyéni vezérlés
- Intelligens vezérlés otthonról és házon kívülről egyaránt
- Állítsa be úgy a világítást, hogy hazaérkezéskor fény köszöntse Önt!

Teljes körű vezérlés okos eszközről a Hue Bridge segítségével

- Philips Hue bridge szükséges

Kifejezetten kültérre tervezve

- Egyszerűen felszerelhető és bővíthető
- Időjárásálló (IP65)
- Kiváló minőségű alumínium, és kiváló szintetikus anyagok
- Magas fényerő


Fénypontok

Fesse át külső területeit



A Philips Hue kültéri világítással nincsenek korlátok, a varázslat megvalósítható! Játsszon el a 16 millió színnel és a fehér fény minden árnyalatával a kívánt hatás létrehozásához. Megvilágítással emeljen ki tárgyakat, fákat vagy utakat. Használja a Hue alkalmazást, mentse el kedvenc fénybeállításait, és ujjának egyetlen érintésével hívja elő őket, amikor csak akarja.

A melegtől a hideg fehér fényig változtatható



Tegye szebbé az estéit a Philips Hue kültéri világítással. Állítsa be a megfelelő hangulatot a teraszán, az erkélyen vagy a tornácon, és élvezze a pihenést. Élvezze a fehér fény árnyalatait a nyári nap meleg, fehér fényétől a tél jeges hófehér színéig, az évszakok hangulatának megfelelően.

Különleges fény különleges alkalmakra



Az ünnepi hangulat itt kezdődik – az intelligens fénnel! Használja Philips Hue lámpáit, hogy otthonát ünnepi élménnyé alakítsa: fényes piros és zöld karácsonyra, finom pasztell tavaszra, vagy akár félelmetes, ragyogó lila, hogy az ön legyen a környék legkísértetesebb háza Halloweenkor.

Egyéni vezérlés



Csatlakoztassa a Philips Hue lámpát a Bridge rendszerhez, és fedezze fel a végtelen lehetőségeket. Vezérelje a fényeket az okostelefonjáról vagy táblagépéről a Philips Hue alkalmazással, vagy illessze hozzá a beltéri kapcsolókat a rendszeréhez a fények módosításához. Állítsa be az időzítőket, értesítéseket, riasztásokat és sok más lehetőséget a teljes körű Philips Hue-élmény érdekében. A Philips Hue használható az Amazon Alexa, az Apple HomeKit és a Google Assistant szolgáltatásokkal is, amelyekkel hanggal vezérelheti a lámpáit.

Intelligens vezérlés otthonról és házon kívülről egyaránt



Világítsa ki kertjét, és nézzen körül benne. Ha kültéri fényforrásait rákapcsolja a Hue Bridge rendszerre, ízlése szerint tudja szabályozni a kültéri fényeket. A Philips Hue kültéri érzékelővel vagy a beltéri világítás távvezérlési lehetőségeivel, például a Philips Hue alkalmazással vagy hangvezérléssel (Amazon Alexa, Apple HomeKit vagy Google Segéd) a kültéri világítást is szabályozhatóatja. Készíthet és futtathat olyan világítási programot, amely azt a látszatot kelti, hogy otthon tartózkodik. Irányítsa kültéri fényforrásait otthona kényelméből – vagy a világ bármely pontjáról.

Állítsa be úgy a világítást, hogy fény fogadja



Élje át a kényelmet, hogy a fények automatikusan bekapcsolnak, amikor megérkezik, és kikapcsolnak, amikor elmegy otthonról. Amikor az autóból kiszáll, vagy amikor belép az épületbe, mindenhol a megfelelő világítás komfortjával találkozik. Használja a Philips Hue kültéri érzékelőt, vagy állítsa be a Hue alkalmazásban az Otthon vagy a Távol módot, hogy bekapcsolja az összes lámpát, vagy rábízhatja a kapcsolást a Helymeghatározás módra, amelyhez még gombnyomásra sincs szükség. Ilyen egyszerű az egész.

Philips Hue bridge szükséges




Csatlakoztassa Philips Hue lámpáit a Bridge-hez, vagy szabályozza őket okostelefonjáról vagy táblagépről a Philips Hue alkalmazáson keresztül. Vagy szabályozhatóatja világítását a Philips Hue beltéri kapcsoló ki- és bekapcsolásával, illetve a fényerő szabályozásával is.

Egyszerűen felszerelhető és bővíthető




Világosítsa meg a sötét ösvényeket, emeljen ki egyes részleteket a környezetből, vagy hozzon létre egyedi hangulatot a teraszon. Ezt önállóan meg tudja valósítani a Hue spotok és parkvilágítók segítségével. A termékek kifeszűrtséggel működnek, használatuk biztonságos, és könnyen telepíthetők. A kültér kivilágítása nem bonyolult feladat: alkossa meg, majd bővítse tetszés szerint.

Időjárásálló (IP65)



A Philips Hue kültéri lámpatestet kültéri használatra tervezték, és szigorú vizsgálatokon ment át a megfelelő teljesítmény biztosítása érdekében. Az IP-szintet két számjegy mutatja: az első a porral, a második vízzel szembeni védelemre jelzi. Ez a lámpatest IP65 védelemű, azaz védett az alacsony nyomású vízsugárral szemben. Ez az IP44-nél magasabb szintű védelmet jelent, és gyakran használják talaj közelébe telepített lámpatestek esetében, vagy amikor bizonyos kültéri körülmények miatt nagyobb védelemre van szükség.

Kiváló minőségű



A termékek kimondottan kültéri használatra készültek. Csak a legjobb minőségű anyagokat használjuk, a kültéri körülmények közötti legjobb teljesítmény elérése érdekében; az anyagokat intelligens módon használjuk fel, a rádiófrekvencia optimalizálására.

Magas fényerő



A Philips Hue lámpa fényereje elegendő az egész kert kényelmes megvilágításához. A Philips Hue lámpa segítségével megvilágíthatja a bejáratozatokat, többféle hangulatot alakíthat ki, és a pillanatnak megfelelő hangulatbeállítással magasabb szintre emelheti a kültéri megvilágítás fogalmát.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Fém

További funkcióval/tartozékkal

- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert és terasz
- Típus: Oszlopos/talapzatos kialakítás

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 1,425 kg
- Kábelhosszúság: 0,6 m
- Magasság: 40 cm
- Hosszúság: 10,4 cm
- Szélesség: 10,4 cm

Szervíz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Fényáram 4000 kelvinen: 590 lm
- Élettartama akár: 25 000 h
- Színhőmérséklet: 2000–6500 Hue White Color Ambiance
- Hálózati tápellátás: Feszültség: 220–240 V, 50–60 Hz
- LED: Igen
- Beépített LED: Igen
- Fényforrások száma: 1
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 8 W
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 8 W
- IP-kód: IP65, por ellen tömített, vízsugár ellen védett
- Védelmi osztály: III – biztonságos, törpefeszültségű
- A fényforrás cserélhetősége: Nem cserélhető LED-fényforrás
- A működtető szerelvény cserélhetősége: Végfelhasználó által cserélhető működtetőszerelvény
- Fényáram 2700 kelvinen: 350 lm

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 15 és újabb, Android 10.0 és újabb

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8718696170557
- Nettó tömeg: 1,43 kg
- Bruttó tömeg: 1,87 kg
- Magasság: 445 mm
- Hosszúság: 145 mm
- Szélesség: 170 mm
- Cikkszám (12NC): 915005731801



Kiadás dátuma:
2024-04-17
Verzió: 0.463

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com