

PHILIPS

Centris 3 kereszt formájú
mennyezeti szpotlámpa

Hue White and color
ambiance

Integrált LED

Bluetooth-vezérlés
alkalmazáson keresztül

Írányítsa alkalmazással vagy a
hangjával*

További lehetőségekért Hue
Bridge eszközzel bővíthető



50608/30/P7



Intelligens világítás egyszerűen

Egyetlen lámpatesttel kielégítheti funkcionális és hangulatvilágítási igényeit is. A fekete Centris tartalmaz egy fix rögzítésű mennyezeti lámpát és három, egyedileg irányba állítható spotlámpát is. Az igazán egyedi megjelenéshez állítsa a lámpatest minden lámpáját a több millió lehetséges szín egyikére.

Korlátlan lehetőségek

- Funkcionális és hangulatvilágítás egyetlen lámpatestben

Intelligens világítás egyszerűen

- Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással
- Hangvezérlésű világítás*
- Teremtsen személyre szabott élményt a színes intelligens világítással
- Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fénnel
- Kifogástalan fénykombináció mindennapi tevékenységekhez
- Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével


Fénypontok

Funkcionális és hangulatvilágítás egyetlen lámpatestben




A Philips Hue Centris egy olyan mennyezeti lámpában ötvözi a funkciót és az esztétikus megjelenést, amelyben a központi lámpatestet egyenként állítható szögű spotlámpák egészítik ki, amelyekkel kiemelhetők a szoba különböző részei. A Centris több millió színben tud ragyogni, de a fehér különböző árnyalatai – a melegtől a hidegig – sem jelentenek gondot neki, de az életteli megjelenéshez az egyes lámpák színe egyénileg is beállítható.

Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással




A Hue Bluetooth alkalmazással vezérelheti a Hue intelligens lámpákat otthona egy szobájában. Akár 10 intelligens lámpát is hozzáadhat, és mobilkészülékéről csak egy gomb megérintésével vezérelheti azokat.

Hangvezérlésű világítás*



A Philips Hue egy kompatibilis Google Nest vagy Amazon Echo eszközzel párosítva működik az Amazon Alexával és a Google Asszisztenssel. Az egyszerű hangparancsokkal a szoba egy vagy több lámpáját vezérelheti.

Teremtse személyre szabott élményt a színes intelligens világítással




Alakítsa át otthonát több mint 16 millió színnel, azonnal megteremtve a megfelelő hangulatot bármilyen eseményhez. Egy gombnyomásra beállíthat egy ünnepi hangulatot egy bulihoz, átalakíthatja nappaliját moziateremmé, kiemelheti otthona dekorációját színes világítással és még sorolhatnánk.

Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fénnel



Ezek a fényforrások és lámpatestek a melegtől a hidegig terjedő fehér fény különböző árnyalatait biztosítják. A teljes fényerő-szabályozással a ragyogótól az alacsony intenzitású éjszakai fényig napi igényeihez állíthatja be világítását tökéletes árnyalattal és fényerővel.

Kifogástalan fénykombináció mindennapi tevékenységekhez



Könnyebbé és kellemesebbé teheti a napot a négy gyári fénybeállítás, amelyeket különösen a mindennapi feladatokhoz terveztek: Feltöltődés, a Koncentráció, az Olvasás és a Lazítás. A két hűvös tónusú beállítás, a Feltöltődés és a Koncentráció segít reggelente elindulni és folyamatosan összpontosítani, míg az Olvasás és a Pihenés melegebb beállításai elősegítik a jó olvasást és a pörgő lélek megnyugvását.

Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével



A Hue Bridge elérhetővé teszi mindazokat a funkciókat, amelyek az okosvilágítást valóban intelligenssé teszik – vezérlés távolról, hangvezérlés, automatizált világítás stb. Egészítse ki rendszerét a Hue Bridge eszközzel, hogy sok más mellett magával ragadó élményhez jusson és kihasználhassa a biztonságos és megbízható technológia előnyeit. A

Hue Bridge az okosvilágítás kulcsa – amelyet eddig még nem látott.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Fém

További funkcióval/tartozékkal

- 4 fényrecept: Igen
- Állítható fejú spotlámpa: Igen
- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen
- Integrált LED: Igen
- Tökéletes a hangulatteremtéshez: Igen
- A Philips HUE Bridge segítségével bővíthető: Igen
- ZigBee Light Link: Igen

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Nappali és hálósoba, Konyha
- Stílus: Kortárs
- Típus: Szpotlámpa
- EyeComfort: Nem

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 3,202 kg
- Magasság: 12,8 cm
- Hosszúság: 40,8 cm
- Szélesség: 33,7 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Fényáram 4000 kelvinen: 2 810 lm
- Élettartama akár: 15 000 h
- A 2. sz. fényforrás a következő teljesítményű hagyományos izzónak felel meg:: 50 W
- Színhőmérséklet: 2000–6500 Hue White Color Ambiance
- Izzó technológia 2: LED, 230 V
- Fényforrások száma 2: 3
- Wattértékű izzó mellékelve 2: 5.7 W
- Maximum wattértékű csereizzó 2: 6 W
- Hálózati tápellátás: 50–60 Hz
- LED: Igen
- Beépített LED: Igen
- Fényforrások száma: 1
- Foglalat/fejelés: GU10
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 25 W
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I – földelt
- A fényforrás cserélhetősége: Szakember által cserélhető LED-fényforrás
- A működtető szerelvény cserélhetősége: Szakember által cserélhető működtető szerelvény
- Fényáram 2700 kelvinen: 2 170 lm

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 15 és újabb, Android 10.0 és újabb

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696176023
- Nettó tömeg: 3,2 kg
- Bruttó tömeg: 4,42 kg
- Magasság: 143 mm
- Hosszúság: 392 mm
- Szélesség: 487 mm
- Cikkszám (12NC): 915005928501



Kiadás dátuma:
2024-03-29
Verzió: 0.607

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com