

PHILIPS

Runner mennyezeti/
fali spotlámpa

Mennyezeti/fali
spotlápák

Fényforrás nélkül

Alumínium



53090/48/12



Kiváló minőségű spotlámpa fényforrás nélkül

Ez az ipari stílusú egyes spotlámpa kicsi, karcsú és egyszerű kialakításánál fogva tökéletesen illik bármilyen modern beltérbe. Az ezüst színű alumíniumház kitűnő kiegészítője a fényforrásnak. Forgó lámpatestként lenyűgöző dekorációs elem.

Kiváló kialakításával optimális fényhatás érhető el

- Az állítható spotfej maximális rugalmasságot biztosít

Fénypontok

Egyszerűen beállítható spotfej

Állítható feje oda irányítja a fényt, ahol Önnek a legnagyobb szüksége van rá.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Alumínium
- Anyag: Fém
- Ház színe: Alumínium

További funkcióval/tartozékkal

- Határozott fénysugár: Igen
- Integrált LED: Nem
- A terméket karnyújtással nem elérhető helyre szerelje: Igen

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálósoba, Nappali, Konyha, Otthoni iroda, Folyosó
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti/fali spotlámpák
- EyeComfort: Nem

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,345 kg
- Magasság: 10,7 cm
- Hosszúság: 11 cm
- Szélesség: 9,0 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: No bulb included
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: fényforrás nélkül
- A lámpa a következő energiasztályú izzóval/izzókkal kompatibilis:: A++ – E
- Fényforrások száma: 1
- Foglalat/fejelés: GU10
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 20W
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 20
- IP-kód: IP20 | Ujjak behatolása ellen védett
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt
- Cserélhető fényforrás: Igen
- Por és víz elleni védelem kódja: IP20 | Ujjak behatolása ellen védett
- A fényforrások száma: 1
- IEC védelmi osztály: I. biztonsági osztály

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8718291487937
- Nettó tömeg: 0,35 kg
- Bruttó tömeg: 0,42 kg
- Magasság: 11,5 cm
- Hosszúság: 10,2 cm
- Szélesség: 13,8 cm



Kiadás dátuma:
2025-08-30
Verzió: 0.565

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com