

PHILIPS

Star mennyezeti/fali
spotlámpa

Mennyezeti/fali
spotlápák

2700 K

Fehér

Szabályozható

56240/31/16



Dekorálja otthonát fényekkel

A Philips myLiving Star LED fali spotlámpa krómborítású lábával és porfehér vázával időtálló eleganciát biztosít. A legújabb LED-technológiának köszönhetően az energiatakarékos spotlámpa számtalan meleg fehér fény segítségével világítja be szobáját, az Ön stílusának megfelelően.

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Energiatakarékos
- Kiváló minőségű LED-világítás
- Meleg fehér fény
- A Philips 5 év garanciát nyújt a LED modulra és meghajtóra.
- Hosszú, akár 30 évnyi élettartam

Különleges jellemzők

- Állítható fejű spotlámpa

Fénypontok

Energiatakarékos




Ez a Philips energiatakarékos lámpa a hagyományos fényforrásokhoz képest energiatakarékosabb, így kisebb lesz a villanyszámlája; vagyis pénzt takarít meg amellet, hogy óvja környezetét.

Kiváló minőségű LED-világítás



A Philips lámpa LED-technológiája a Philips egyedi fejlesztésű megoldása. Azonnal bekapcsol, optimális fényerőt biztosít, és kiemeli otthona élénk színeit.

Meleg fehér fény



A fény különböző színhőmérséklettel rendelkezik, melynek a Kelvin (K) a mértékegysége. Az alacsony Kelvin értékkel rendelkező lámpák meleg, otthonosabb fényt bocsátanak ki, míg a magas Kelvin értékkel rendelkezők hideg fényt sugároznak. Ez a Philips lámpa meleg, fehér fényt ad az otthonos hangulat megteremtése érdekében.

5 év garancia a LED-rendszerre



A lámpára érvényes általános 2 év garancián felül a Philips 5 év garanciát nyújt a LED-rendszerre, ami alatt a lámpában található LED-modul és a meghajtó értendő.

Hosszú élettartam (30 év)



Egy fényforrás, amelyben megbízhat. Az integrált LED-ek által a Philips LED-lámpák hosszú, akár 30 000 óras használatot is lehetővé tesznek (ami 3 óras napi átlagos használat esetében 30 évet és legalább 13 000 be- és kikapcsolást jelent). Hihetetlenül kellemes az a tudat, hogy az otthonában tökéletes hangulatot biztosító fényforrás sem karbantartást, sem fényforrás cserét nem igényel.

Állítható fejű spotlámpa



A spotlámpa fejét mozgatva, forgatva vagy döntve oda irányíthatja a fényt, ahová szeretné.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 30 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Határozott fénysugár: Igen
- Integrált LED: Igen

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 111 lm/W

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálószoza, Nappali, Konyha, Iroda, Hall
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti/fali spotlámpák
- EyeComfort: Igen
- Extra funkciók: Szabályozható

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,280 kg
- Teljes magasság: 82 mm
- Teljes hossz: 118 mm
- Teljes szélesség: 60 mm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fénysugara: 500
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: 2700
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Igen
- A mellékelt fényforrás energiaszála: F
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 6.5
- IP-kód: IP20 | Ujjak behatolása ellen védett
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt
- Cserélhető fényforrás: Nem
- A fényforrások száma: 1

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8718291444848
- Nettó tömeg: 0,28 kg
- Bruttó tömeg: 0,35 kg
- Magasság: 14,3 cm
- Hosszúság: 7,3 cm
- Szélesség: 9,3 cm



Kiadás dátuma:
2025-08-30
Verzió: 0.1583

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com