

PHILIPS

Süllyesztett
spotlámpa

Essentials

enif

matt króm

59240/17/E7



A stílusra helyezett hangsúly

Ez a praktikus Philips spotlámpa ideális választás otthonába. A stílusához illő Philips GU10 LED-es fényforrás kiválasztásával biztosíthatja a kiváló minőségű, tartós világítást.

Különleges jellemzők

- Állítható fejű spotlámpa
- Nem tartalmaz fényforrást

Fénypontok

Állítható fejű spotlámpa



A spotlámpa fejét mozgatva, forgatva vagy döntve oda irányíthatja a fényt, ahová szeretné.

Nem tartalmaz fényforrást

A lámpa nem tartalmaz fényforrást, ezzel lehetővé teszi az Ön számára, hogy olyan fénytípust válasszon, amely a legjobban illik a szoba hangulatához, és legjobban tükrözi az Ön ízlését. A Philips LED fényforrás kiváló minőségű, és hosszantartó fényáramot biztosít.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: matt króm
- Anyag: fém

További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejű spotlámpa: Igen
- Integrált LED: Nem
- A terméket karnyújtással nem elérhető helyre szerelje: Igen

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Nappali és hálószoza
- Stílus: Funkcionális
- Típus: Szpotlámpa
- EyeComfort: Nem

A termék méretei és tömege

- Kivágás hossza: 7,5 cm
- Kivágás szélessége: 7,5 cm
- Magasság: 10 cm
- Hosszúság: 9,0 cm
- Nettó tömeg: 0,080 kg
- Süllyesztett távolság: 10 cm
- Szélesség: 9,0 cm

Szervíz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 30 000 h
- A lámpa teljes fényárama: 500 lm
- Hálózati tápellátás: Feszültség: 220 V – 240 V, 50–60 Hz
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- LED: Nem
- Beépített LED: Nem
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: fényforrás nélkül
- A lámpa a következő energiasztályú izzóval/izzókkal kompatibilis:: A++ – E
- Fényforrások száma: 1
- Foglalat/fejelés: GU10
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: –
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 50 W
- IP-kód: IP20, 12,5 mm-nél nagyobb tárgyak elleni védelem, víz ellen nem védett
- Védelmi osztály: II – kettős szigetelésű



Kiadás dátuma:
2023-11-09
Verzió: 0.553

© 2023 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselőletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com