

PHILIPS

Mennyezeti lámpa

Funkcionális

MESON

Fehér



8718696173626



LED-világítás, amely kellemes a szemnek

A Philips LED-es lámpatesteket úgy tervezték, hogy a szemnek kellemes világítást nyújtsanak.

Egyszerűen használható

- Alacsony mennyezetű szobákhoz ideális, diszkrét, kifinomult megjelenés.

Fényhatás

- Ragyogó fény egyenletes eloszlással

Biztonság

- Káros UV-sugárzás nélkül

Rögzítés

- Beépített előtét csatlakozóval az egyszerű felszereléshez.

Tartósság

- Hosszú, akár 15 000 órás élettartam

Fénypontok

Alacsony mennyezethez megfelelő

Vékony kialakítás

Ragyogó fény egyenletes eloszlással

Ha igazán jól meg szeretné világítani szobáit, válassza ezt az egyenletes fényeloszlású lámpát, amely beragyogja a tér minden szegletét.

Káros UV-sugárzás nélkül

A termék semmilyen káros UV-sugárzást nem bocsát ki.

Beépített előtét csatlakozóval az egyszerű felszereléshez.

A biztonságos és egyszerű felszerelés garantált, nem szükséges érteni a kábelezéshez.

Hosszú, akár 15 000 óras élettartam

A Philips LED-technológia a termék élettartamát akár 15 000 órára is meghosszabbítja.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Műanyag

További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejú spotlámpa: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 110 fok
- Színvisszaadási index (CRI): 80

Egyéb

- EyeComfort: Igen

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,11 kg
- Kivágás hossza: 12,5 cm
- Kivágás szélessége: 12,5 cm
- Magasság: 4,7 cm
- Hosszúság: 14 cm
- Süllyesztett távolság: 10,5 cm
- Szélesség: 14 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- A lámpa teljes fényárama: 900
- Színhőmérséklet: 3000
- Hálózati tápellátás: 220-240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- LED: Igen
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 12,5
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II. osztály

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696173626
- Nettó tömeg: 0,09 kg
- Bruttó tömeg: 0,14 kg
- Magasság: 14,3 cm
- Hosszúság: 15,1 cm
- Szélesség: 5,4 cm
- Cikkszám (12NC): 915005806001



Kiadás dátuma:
2024-04-12
Verzió: 0.234

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com