

PHILIPS

Filament fényforrás,
opál, 200 W A95 E27

LED

2700 K

3452 lm

15000 óra



8718699764630



Ragyogó LED-világítás kiváló fényminőséggel

A Philips LED-fényforrások gyönyörű, meleg fehér fényt árasztanak, ráadásul kivételesen hosszú élettartamot és azonnali, jelentős energiamegtakarítást biztosítanak. Letisztult és elegáns kivitelükkel a hagyományos matt izzók tökéletes helyettesítői.

Kiváló minőségű fényforrás

- Szemnyugtató hatású

Válasszon fenntartható megoldást

- Hosszú élettartamú fényforrások – akár 15 évig használhatók

Teremtse meg az otthona számára megfelelő világítást

- Egyszerű LED mindennapos használatra

Fénypontok

Arra tervezve, hogy kíméletes legyen a szemmel



Egyértelmű tény, hogy az éles fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy, akkor csak hunyorog az ember. Most

olyan lágy LED-megvilágítás érhető el, amely kíméli a szemet, és tökéletes hangulatot teremt az Ön otthonában.

15 000 óra névleges átlagos élettartam



Az akár 15 000 óra élettartam révén csökkentheti a fényforrások gyakori cseréjével járó gondot, és élvezheti a tökéletes világítás előnyeit több mint 15 éven át.

Egyszerű LED mindennapos használatra

A Philips mindennapos használatra készült LED-je tökéletes fényforrás az Ön alapvető világítási szükségleteihez. A Philips LED-termékektől elvárható szép fényt és megbízható teljesítményt nyújtja megfizethető áron.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű fényforrás
- Foglalat/fejelés: E27
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Dimmelhető: Nem
- Fényforrás anyaga: Üveg

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Környezeti hőmérséklet-tartomány: -20 – +45 °C
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen

Garancia

- Jótállási idő: 2 év

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 3452 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.5
- Színkód: 827 | CCT of 2700K
- Korrelált színhőmérséklet (névleges): 2700
- Fényáram: 3 452 lm
- Stroboszkóp hatás (SVM): 0,4
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 150,00

Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

Egyéb jellemzők

- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen

Csomagolási információk

- EAN: 8718699764630
- EOC: 871869976463000
- Termék megnevezése: LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

Energiaellátás

- Teljesítménytényező (tört): 0.51

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.51
- Feszültség: 220-240 V
- Teljesítmény: 200
- Energiatakarékossági címke (EEL): D
- Teljesítmény: 23
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 23

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 165 mm
- Teljes hossz: 165 mm
- Teljes szélesség: 95 mm

Névleges teljesítményadatok

- Névleges élettartam: 15 000

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- Átmérő: 95 mm
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 374908
- Fényárammérési referencia: Sphere
- Szabályozható: Nem
- Villogás (PstLM): 1
- Hálózati frekvencia: 50 to 60
- Fejelés - foglalat: E27

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kompatibilis operációs rendszerek: Nem alkalmazható
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718699764630
- Nettó tömeg: 0,1 kg
- Bruttó tömeg: 0,16 kg
- Magasság: 22,6 cm
- Hosszúság: 10,2 cm
- Szélesség: 13 cm



Kiadás dátuma:
2026-07-01
Verzió: 0.548

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselőt vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com