

PHILIPS

Gyertya formájú
fényforrás 25 W B35 E14
x3

LED

2700 K

250 lm

15000 óra



8719514310032



Modern LED-lámpa a lakásba

Modern, LED-es fényforrás, amely általános világítási megoldást kínál a mindennapi beltéri tevékenységekhez. Azonnali megtakarítást érhet el az energiaköltségek terén, és anélkül csökkentheti a fényforrások cseréjének gyakoriságát, hogy le kellene mondania a jó minőségű világításról.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű gyertya
- Foglalat/fejelés: E14
- Szabályozható: Nem
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Fényforrás anyaga: Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 250 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.5
- Színkód: 827 | CCT of 2700K
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 89 lm/W

Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

Csomagolási információk

- EAN: 8719514310032
- EOC: 871951431003200
- Termék megnevezése: LED 25W B35 E14 WW FR ND 3SRT6

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.41
- Feszültség: 220-240 V
- Teljesítmény: 25 W
- Energiatakarékossági címke (EEL): F
- Teljesítményfelvétel: 2,8 W
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 3

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 106 mm
- Teljes hossz: 106 mm
- Teljes szélesség: 35 mm

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- EPREL-regisztrációs szám: 453218

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514310032
- Nettó tömeg: 0,07 kg
- Bruttó tömeg: 0,12 kg
- Magasság: 14,6 cm
- Hosszúság: 4,6 cm
- Szélesség: 13 cm



Kiadás dátuma:
2025-09-10
Verzió: 0.300

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com