

PHILIPS


Panel Ceiling téglalap alakú mennyezeti lámpa, 36 W

Mennyezeti lámpák



2700 K

Fehér

Szabályozható



8719514326729



LED-panel, amely fénye fényerő-szabályozó nélkül is tompítható

Válassza ki a tevékenységéhez illő hangulatot! Ezzel a Philips SceneSwitch LED-panellel könnyedén módosíthatja a fénybeállítást a meglévő lámpakapcsolóval. Nincs szükség fényerő-szabályozóra vagy további eszközre.

A nappalijához és hálósobájához tervezve

- Tökéletes a pihenéshez és a társasági élethez

Illessze belső teréhez.

- Rendkívül lapos kialakítás

Fényhatás

- Egyenletes fényeloszlás

Prémium minőség

- EyeComfort - a fény, amely megkönnyebbülést jelent a szemnek.
- Könnyen tisztítható

Fénypontok

Tökéletes a pihenéshez és a társasági élethez

A nappali minden otthon szíve – egy hely, ahol a család összegyűlik és pihen vagy épp a vendégek társalognak. Fontos, hogy a nappali és hálószoza világítása rugalmasan és egyszerűen alkalmazható legyen az egyes használatokhoz a nap folyamán. Különböző fényforrások megfontolt elhelyezése és azok játékos felhasználása is segíthet a térérzet növelésében, hogy a helyiség meleg és barátságos benyomást keltsen.

Rendkívül lapos kialakítás

A karcsú, felületbe süllyesztett kialakítás ideális az alacsony mennyezetű helyiségekben.

Egyenletes fényeloszlás

A fény egyenletesen világítja meg az egész szobát.

Eyecomfort

A rossz minőségű fény szemfáradást okozhat. Mivel időnk jelentős részét beltéren töltjük, otthonunk megfelelő megvilágítása fontosabb, mint valaha. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy termékeink megfelelnek az Eyecomfort követelményeknek, olyan szigorú teszteknek vetettük alá őket, mint a villanó, villogó, vakító fény, valamint a színvisszaadási vagy fényerő-szabályozási tesztek.

Könnyen tisztítható

Sima és egyszerűen használható anyagok, hogy otthona vonzó megjelenésű lehessen a padlótól a plafonig.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Dimmelhető: Igen

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém, Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Névleges élettartam: 20 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 2
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 91

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Konyha, Hálószoza, Étkező, Garázs, Nappali, Iroda
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpák
- EyeComfort: Igen
- Extra funkciók: Szabályozható

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 173 mA

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 2,69 kg
- Teljes magasság: 42 mm
- Teljes hossz: 1 200 mm
- Teljes szélesség: 300 mm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 3300
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Meleg fehér fény
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II. osztály – Kettős szigetelésű

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514326729
- Nettó tömeg: 2,57 kg
- Bruttó tömeg: 3,28 kg
- Magasság: 31,7 cm
- Hosszúság: 6 cm
- Szélesség: 121,1 cm



Kiadás dátuma:
2026-05-30
Verzió: 0.376

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezenek alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com