

PHILIPS

A67 – E27-es okos
fényforrás – 1600

Hue White

Akár 1521 lumen*

Erős és ragyogó fehér fény

Bluetooth-szal azonnal
vezérelhető

További lehetőségekért Hue
Bridge eszközzel bővíthető



8719514343320



Okosvilágítás egyszerűen

A Philips Hue White A67 fényforrással ragyogó fényt vihet a garázsba vagy a konyhába, illetve lágyan bevilágíthatja bármelyik helyiséget az 1600 lumenes (100 W-nak megfelelő) fényáramnak és a vezeték nélküli szabályozásnak köszönhetően. Az összes okosvilágítási funkció kihasználásához csatlakoztassa egy Hue Bridge-hez.

Korlátlan lehetőségek

- Erős és ragyogó fehér fény

Intelligens világítás egyszerűen

- Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással
- Hangvezérlésű világítás*
- Állítsa be a megfelelő hangulatot lágy fehér fénnel
- Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével

Fénypontok

Erős és ragyogó fehér fény



A High Lumen fényforrás erős fehér fényt bocsát ki, amely elég fényes a konyha, a garázs vagy bármely más olyan helyiség bevilágításához, ahol funkcionális világításra van szükség. 1600 lumenes ragyogó fényével ez a Philips Hue legnagyobb fényerejű fényforrása.

Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással



A Bluetooth-kompatibilis Philips Hue az legkönnyebben kezelhető belépő az okosvilágítás birodalmába. Azonnal hangulatos környezetet teremthet a Bluetooth-kompatibilis LED-fényforrásokkal és az akár helyiségenként 10 fényforrás vezérlésére is képes Hue Bluetooth alkalmazással.

Hangvezérlésű világítás*



A Bluetooth-kapcsolatos, hangvezérelt okosvilágítással kéz nélkül is vezérelheti a rendszert. Csak párosítsa a Hue lámpákat egy kompatibilis Amazon Echo vagy Google Home eszközzel, és már élvezheti is az okosvilágítás hangvezérlésének kényelmét.

Állítsa be a megfelelő hangulatot lágy fehér fénnel



Élvezze a melegfehér fény tökéletes árnyalatát, amely minden dekorációt kiválóan kiegészít, és a mindennapi feladatokat is megkönnyíti. A teljes mértékben szabályozható Hue White világítás a tökéletes kiegészítő a megfelelő hangulat megteremtéséhez otthonában (nagy fényerő)

Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével



A Hue Bridge elérhetővé teszi mindazokat a funkciókat, amelyek az okosvilágítást valóban intelligenssé teszik – vezérlés távolról, hangvezérlés, automatizált világítás stb. Egésztse ki rendszerét a Hue Bridge eszközzel, hogy sok más mellett magával ragadó élményhez jusson és kihasználhassa a biztonságos és megbízható technológia előnyeit. A Hue Bridge az okosvilágítás kulcsa – amelyet eddig még nem látott.

Műszaki adatok

Fényforrás méretei

- Méretek (Szé x Ma x Mé): 67x131

Környezetvédelem

- Üzemi páratartalom: 5% <H<95% (nem lecsapódó)
- Üzemi hőmérséklet: -20 és +45 °C között

További funkcióval/tartozékkal

- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen

Garancia

- 2 év: Igen

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80

Csomagolási információk

- EAN: 8719514343320

Energiafogyasztás

- Energiahatékonysági címke (EEL): F

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Tömeg: 172
- Fényforrás típusa: LED
- Foglalat/fejelés: E27
- Fényáram 2700 kelvinen: 1 521 lm
- EPREL-regisztrációs szám: 1386732

A fényforrás

- Színhőmérséklet: 2700K (warm white)
- Átmérő: 67 mm
- Kivitel: A67
- Magasság: 131 mm
- Bemeneti feszültség: 220V-240V
- Élettartam: 25 000 h
- Fényáram: Lágy fehér fény
- Fényáram (lumen): 1600 lm
- Max. üzemi fogyasztás: 15,5 W
- Max. készenléti fogyasztás: 0.41 W
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Teljesítménytényező: 0.7
- Névleges élettartam: 25 000 h
- Szoftverfrissítésekkel: Igen
- Felfutás: Azonnali 100%-os fénykibocsátás
- Teljesítmény: 15,5 W
- Kommunikációs protokoll: Bluetooth és Zigbee
- Mélyszabályozás: Nem
- Szoftverfrissítésekkel: Ha Bluetooth alkalmazáshoz vagy Hue Bridge-hez csatlakozik

A doboz tartalma

- Hue fényforrások: 1

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- HomeKit kompatibilis: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 15 és újabb, Android 10.0 és újabb
- Hangasszisztensek: Amazon Alexa, Google Segéd, Apple HomeKit (Hue Bridge-en keresztül), Microsoft Cortana (Hue Bridge-en keresztül)
- Defined support period: 5 years, except 3 years for Hue Bridge (see "End of Support Policy")

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514343320
- Nettó tömeg: 0,15 kg
- Bruttó tömeg: 0,21 kg
- Magasság: 210 mm
- Hosszúság: 72 mm
- Szélesség: 72 mm
- Cikkszám (12NC): 929002334904



Kiadás dátuma:
2024-04-22
Verzió: 0.719

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com