

PHILIPS

Utrecht oszlopos
kialakítású lámpa 20 W
E27, fényforrás nélkül

Kültéri lámpatestek

Fényforrás nélkül

Antracit

Vízálló

8719514417557



Élvezze a gyönyörűen megvilágított kertet!

A Philips Utrecht kültéri oszlopos kialakítású lámpa elegáns háza rozsdamentes acélból készült. Kiváló minőségű szórt fénnel világítja meg a kertet, és életre kelti a közösségi tereket.

Egyszerű használat

- Nem tartalmaz fényforrást

Vigyen stílust kertjébe

- Kültéri sétányvilágításra is alkalmas

Prémium minőség

- Kiváló minőségű rozsdamentes acél és műanyag

Szabadtéri használatra

- IP44 – időjárásálló

Fénypontok

Nem tartalmaz fényforrást

A lámpatest nem tartalmaz fényforrást, ezzel lehetővé teszi az ön számára, hogy olyan fénytípust válasszon, amely a legjobban illik a szoba hangulatához, és legjobban tükrözi az ön ízlését. A Philips LED-es fényforrás kiváló minőségű és hosszan tartó fényáramot biztosít.

Kültéri sétányvilágításra is alkalmas

Hozza ki a legtöbbet a kültéri helyekből ezzel a sétányvilágító lámpával, amely tökéletesen alkalmas a kert vagy a terasz szélének megvilágítására, valamint a felhajtók és az utak kiemelésére.

Kiváló minőségű rozsdamentes acél és műanyag

Ez a Philips lámpa kifejezetten kültérre készült. Strapabíró, hosszú élettartamú anyagainak köszönhetően éjjel éjre megbízhatóan megvilágítja a kertet. Kiváló minőségű rozsdamentes acélból és műanyagból készült.

IP44 – időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra terveztük, ezért szigorú teszteknek vetettük alá vízállósága biztosítása érdekében. IP44 besorolása azt jelenti, hogy védett a por és ráfröccsenő víz ellen, ezért ideális általános kültéri használatra.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Antracit
- Anyag: Rozsdamentes acél

Tartósság

- Névleges élettartam: 0 h

Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Beállítható magasság: Nem
- Állítható fejű spotlámpa: Nem
- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- Kétirányú fénysugár: Nem
- click!FIX felszerelés: Igen
- Alkonykapcsoló: Nem
- Határozott fénysugár: Nem
- Szabályozható: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- FFP – Könnyen kezelhető csomagolás: Nem
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Nem
- Mozgásérzékelő és alkonykapcsoló: Nem
- Mozgásérzékelő: Nem
- Tökéletes a hangulatteremtéshez: Nem
- Tökéletes vízszintes és függőleges felszereléshez is: Igen
- Tökéletes irányfénynek: Nem
- Tökéletes felfelé és lefelé néző felszereléshez is: Nem
- Tökéletes fali és mennyezeti használathoz is: Nem
- Forgatható fej (bal-jobb): Nem
- Hordozható: Nem
- Tartozék tápegységgel: Nem
- Védőburkolatot tartalmaz: Nem
- Tartozék távvezérlő: Nem
- Ellenálló, kiváló minőségű anyag: Igen
- Bármilyen irányba szabadon elfordítható: Nem
- Napenergia: Nem
- Dönthető lámpafej (fel-le): Nem
- UK-csatlakozó mellékelve: Nem
- USB töltés: Nem
- Meleg fehér fény: Nem
- Vízálló: Igen
- Központi elem: Nem
- Központi elem: Nem

Kert

- Kert: Kert és terasz

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 0

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert és terasz
- Stílus: Kortárs
- Típus: Oszlopos kialakítású lámpák
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Vízálló

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,76 kg
- Magasság: 80 cm
- Hosszúság: 12 cm
- Szélesség: 12 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 0
- Színhőmérséklet: 2700
- Foglalat/fejelés: E27
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: I. osztály
- Cserélhető fényforrás: Igen

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514417557
- Nettó tömeg: 0,76 kg
- Bruttó tömeg: 0,93 kg
- Magasság: 81 cm
- Hosszúság: 13 cm
- Szélesség: 13 cm



Kiadás dátuma:
2025-05-01
Verzió: 0.396

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com