

PHILIPS

Doris mennyezeti
lámpa, 6 W

Kültéri lámpatestek


4000 K

Nikkel

Vízálló



8719514417854



Teremtse meg stílusát a fénnel

A nikkelből készült Philips Doris modern stílust visz a kültérre, és kiváló minőségű, hideg fehér fénnel világítja meg a bejáratot.

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Hosszú élettartam – akár 15 000 óra

Korszerű LED-jelzőfény

- Kiváló minőségű LED-es lámpa

Prémium minőség

- Kiváló minőségű anyagok

Szabadtéri használatra

- IP54 – időjárásálló

Kiváló minőségű fényforrás

- Hideg fehér fény (4000 K)

Fénypontok

Hosszú élettartam – akár 15 000 óra



Ez a megbízható, kiváló minőségű LED-es lámpa akár 15 000 órán át világít. Nyugodt lehet, hogy évekig nem kell aggódnia a karbantartás miatt, miközben minden este gyönyörködhet a tökéletes kerti fényben.

Kiváló minőségű LED-es lámpa



Ezek a LED-es lámpák a Philips által kifejlesztett egyedülálló technológiát használják. Azonnal bekapcsolnak, és optimális fényáramot biztosítanak, amely kiemeli a kert élénk színeit.

Kiváló minőségű anyagok



A Philips kültéri lámpa kiváló minőségű anyagokból készült, pazar kivitelezéssel. Ez a robusztus termék bármilyen időjárásban ellenáll a rozsdásodásnak, így hosszan tartó használatot biztosít.

IP54 – időjárásálló

Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra terveztük, ezért szigorú teszteknek vetettük alá vízállósága biztosítása érdekében. IP54 besorolása azt jelenti, hogy védett a por és ráfröccsenő víz ellen, ezért ideális általános kültéri használatra.

Hideg fehér fény (4000 K)



Tudta-e, hogy a fehér fény különböző árnyalatait különböző színhőmérsékletekkel jelölik, amelyeket Kelvinben (K) mérnek? Az alacsonyabb színhőmérséklet meleg, kellemes fehér fényt, míg a magasabb színhőmérséklet hűvös, energikusabb fehér fényt jelent. Ez a 4000 K színhőmérsékletű lámpa hideg fehér fényt sugároz.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Nikkel
- Anyag: Fém, Műanyag

Tartósság

- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- click!FIX felszerelés: Igen
- Az összes fényerő-szabályozóval kompatibilis: Nem
- Alkonykapcsoló: Nem
- Határozott fénysugár: Igen
- Szabályozható: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- FFP – Könnyen kezelhető csomagolás: Nem
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen
- Mozcásérzékelő és alkonykapcsoló: Nem
- Mozcásérzékelő: Nem
- Hordozható: Nem
- Tartozék távvezérlő: Nem
- Bármilyen irányba szabadon elfordítható: Nem
- Napenergia: Nem
- Dönthető lámpafej (fel-le): No
- USB töltés: Nem
- Meleg fehér fény: Nem
- Központi elem: Nem
- Csatlakozó típusa: No plug

Kert

- Kert: Kert és terasz

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 4000 K

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert, Patio
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpák
- EyeComfort: Igen
- Extra funkciók: Vízálló

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,26 kg
- Teljes magasság: 70 mm
- Teljes hossz: 220 mm
- Teljes szélesség: 220 mm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 640
- Színhőmérséklet: 4000
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: E
- IP-kód: IP54 | Porfelhalmozódás és fröccsenő víz ellen védett
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt
- Cserélhető fényforrás: Nem

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8719514417854
- Nettó tömeg: 0,26 kg
- Bruttó tömeg: 0,53 kg
- Magasság: 28 cm
- Hosszúság: 9 cm
- Szélesség: 28 cm



Kiadás dátuma:
2025-08-30
Verzió: 0.285

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com