

PHILIPS

Meranti mennyezeti/
fali spotlámpa

Mennyezeti/fali
spotlápák

Fényforrás nélkül

fekete

ClickFix



8719514465374



A stílusra helyezett hangsúly

Ez a praktikus Philips szpotlámpa ideális választás otthonába. A stílusához illő Philips GU10 LED-es fényforrás kiválasztásával biztosíthatja a kiváló minőségű, tartós világítást.

Különleges jellemzők

- Állítható fejű spotlámpa

Kiváló kialakításával optimális fényhatás érhető el

- Tartós, kiváló minőségű alapanyagok

Fénypontok

Állítható fejű spotlámpa



A spotlámpa fejét mozgatva, forgatva vagy döntve oda irányíthatja a fényt, ahová szeretné.

Kiváló minőségű anyagok

A spotlámpa tartós, kiváló minőségű anyagokból készült, kidolgozása is rendkívüli. A lámpatest rendkívül masszív és tartós; magasabb szintre emeli és hosszú éveken keresztül biztosítja otthonának ragyogását.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Fém

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlansága: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- click!FIX felszerelés: Igen
- Integrált LED: Igen

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Konyha, Hálószoba, Nappali, Iroda, Hall
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti/fali spotlámpák
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: ClickFix

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,2 kg
- Teljes magasság: 155 mm
- Teljes hossz: 80 mm
- Teljes szélesség: 80 mm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: -
- Fényforrás típusa: LED
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Foglalat/fejelés: GU10
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 35W
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 35
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt
- A fényforrások száma: 1

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514465374
- Nettó tömeg: 0,2 kg
- Bruttó tömeg: 0,29 kg
- Magasság: 13 cm
- Hosszúság: 10 cm
- Szélesség: 12 cm



Kiadás dátuma:
2026-05-30
Verzió: 0.323

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com