

PHILIPS

Kábelcsatlakozó,
6-os csomag

Kültéri lámpatestek

GardenLink

Fekete

Alacsony feszültség; Vízálló



8719514477339



Egy kerti lámpa, amelyet bárhol azzonnal használhat, mindössze egy dugaljra van szüksége

A Philips GardenLink törpefeszültségű lámpák családja olyan kültéri lámpatesteket kínál, amelyeket ön is könnyen és biztonságosan felszerelhet. Több lámpát egyetlen tápegységhez csatlakoztathat, és ezt egy normál konnektorba dughatja, később pedig könnyedén hozzáadhat további lámpákat, vagy átrendezheti őket, amikor csak szeretné. A kábelezés egyszerű, és a törpefeszültség nem veszélyezteti önt, a gyerekeket és a háziállatokat sem.

Egyszerű használat

- Az összes GardenLink lámpatesttel és tartozékkal kompatibilis
- Könnyen telepíthető a Twist & Zár csatlakozóknak köszönhetően

Biztonságos használat

- Biztonságos 12 V-os törpefeszültség

Fénypontok

Az összes GardenLink lámpatesttel és tartozékkal kompatibilis

Mindegyik GardenLink lámpatest ugyanazzal a Twist & Lock csatlakozóval rendelkezik az egyszerű telepítés és csatlakoztatás érdekében. A lámpatesteket és a tartozékokat a kültéri megvilágítási igények

változásával áthelyezheti, így kertje minden szegletét megvilágíthatja.

Könnyen telepíthető a Twist & Zár csatlakozóknak köszönhetően

A Twist & Lock csatlakozókkal a telepítés és csatlakoztatás gyerekjáték lesz. Egyszerűen csatlakoztassa a lámpákat, és máris élvezheti fényüket!

Biztonságos 12 V-os törpefeszültség

A törpefeszültségű (12V) lámpákat biztonságosan telepítheti saját maga áramütés veszélye nélkül – nincs szükség villanyszerelőre.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Műanyag

Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- 5 év jótállás a LED modulra: Igen
- Állítható fejű spotlámpa: Nem
- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- Teljesen időjárásálló: Igen

Kert

- Kert: Kert és terasz

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert és terasz
- Stílus: Kortárs
- Típus: Kiegészítők
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Törpefeszültség, Vízálló

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,315 kg
- Magasság: 4,5 cm
- Hosszúság: 28 cm
- Szélesség: 2,3 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- A mellékelt fényforrás energiasztálya: nem alkalmazható
- IP-kód: IP65



Kiadás dátuma:
2025-05-06
Verzió: 0.331

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com