

# PHILIPS

Arbour oszlopos  
kialakítású lámpa 3,8 W

Kültéri lámpatestek

3000 K

Antracit

Vízálló



8719514490260



## Az eddigi leginkább energiatakarékos LED- es lámpáink

A Philips kifejlesztett egy ultrahatékony, napelemes kültéri LED-lámpát, amely új technológiát alkalmaz a szén-dioxid-kibocsátás, az energiafelhasználás és a hulladék mennyiségének csökkentésére. Elképesztő, 50 000 órás élettartama több mint 3-szor hosszabb, mint a Philips kültéri LED-es versenytársainál – és mindössze feleannyit fogyaszt. Pontosan erre van szükség egy fenntarthatóbb bolygóhoz.

### Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Ultratakarékos

### Korszerű LED-jelzőfény

- 5 év jótállás a LED-rendszerre

### Prémium minőség

- Kiváló minőségű alumínium és műanyag

### Szabadtéri használatra

- IP44 – időjárásálló


8719514490260

**Kiváló minőségű fényforrás**

- Ragyogó fehér fény (3000 K)

# Fénypontok

## Ultratakarékos



Legalább 50%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint a Philips egyenértékű normál LED-es lámpái.

## 5 év jótállás a LED-rendszerre



A Philips a lámpatestre kínált alap 2 éves jótállás mellett 5 év jótállást vállal a LED-rendszerre (a LED-modulra és az előtétre).

## Kiváló minőségű alumínium és műanyag




Ez a Philips lámpa kifejezetten kültérre készült. Strapabíró, hosszú élettartamú anyagainak köszönhetően éjjel éjre megbízhatóan megvilágítja a kertet. Kiváló minőségű présöntésű alumíniumból és műanyagból készült.

## IP44 – időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra terveztük, ezért szigorú teszteknek vetettük alá vízállósága biztosítása érdekében. IP44 besorolása azt jelenti, hogy védett a por és ráfröccsenő víz ellen, ezért ideális általános kültéri használatra.

## Ragyogó fehér fény (3000 K)



Tudta-e, hogy a fehér fény különböző árnyalatait különböző színhőmérsékletekkel jelölik, amelyeket Kelvinben (K) mérnek? Az alacsonyabb színhőmérséklet meleg, kellemes fehér fényt, míg a magasabb színhőmérséklet hűvös, energikusabb fehér fényt jelent. Ez a 3000 K színhőmérsékletű lámpa ragyogó fehér fényt sugároz.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Antracit
- Anyag: Alumínium

## Tartósság

- Névleges élettartam: 50 000 h

## Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

**További funkcióval/tartozékkal**

- 5 év jótállás a LED modulra: Igen
- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- Kétirányú fénysugár: Nem
- Alkonykapcsoló: Nem
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen
- Mozgásérzékelő: Nem
- Napenergia: Nem
- Meleg fehér fény: Nem
- Központi elem: Nem

**Kert**

- Kert: Kert és terasz

**A fény jellemzői**

- Színvisszaadási index (CRI): 80

**Egyéb**

- Különösen a következőre tervezve:: Kert és terasz
- Stílus: Kortárs
- Típus: Oszlopos kialakítású lámpák
- EyeComfort: Nem
- LED-es innovációk: UltraEfficient
- Extra funkciók: Vízálló

**A termék méretei és tömege**

- Nettó tömeg: 2 kg
- Magasság: 77 cm
- Hosszúság: 10 cm
- Szélesség: 10 cm

**Szerviz**

- Jótállás: 2 év

**Műszaki adatok**

- A lámpa teljes fényárama: 800
- Színhőmérséklet: 3000 K
- Hálózati tápellátás: 220-240
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: A
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: II. osztály
- Cserélhető fényforrás: Igen

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC – termék: 8719514490260
- Nettó tömeg: 2 kg
- Bruttó tömeg: 2,19 kg
- Magasság: 78,5 cm
- Hosszúság: 11 cm
- Szélesség: 11 cm



Kiadás dátuma:  
2025-05-07  
Verzió: 0.200

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselői vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)