

# PHILIPS

Colby sínes  
lámpaszerelvény

Sínes lámpaszerelvények

Fényforrás nélkül

Fekete



8721103040077



## Úgy terveztük, hogy könnyedén telepíthető legyen és végtelen sok összekapcsolási lehetőséget biztosítson

A Philips EasyLink nagy feszültségű sínes világítási rendszer lehetővé teszi, hogy a kívánt lámpákat ott helyezze el a mennyezeten, ahol szeretné. Könnyedén felszerelhet különböző fényforrásokat és lámpatesteket egyetlen sínre, illetve eltávolíthatja őket, anélkül, hogy további áramforrásokra lenne szükség. Karcsú kialakítású, hogy beleolvadjon a környezetébe.

### **Egyszerű használat**

- Egyszerűen hozzáadhat és eltávolíthat lámpákat
- Világítsa meg otthonát, ahogyan szeretné

### **Különleges jellemzők**

- Beállítható magasság

**Korlátlan lehetőségek**

- Végtelen számú testreszabási lehetőség

**Anyag és felületkezelés**

- Kiváló minőségű fém anyag

# Fénypontok

## Egyszerűen hozzáadhat és eltávolíthat lámpákat



Változtassa meg a világítási konfigurációt egyszerűen, anélkül, hogy a síneket ki kellene cserélni, vagy további kábelezést kellene készíteni. A sínek integrált földkábelrel rendelkeznek, így biztonságosan hozzáadhat bármilyen kompatibilis, 3 vezetékes, H típusú sínes lámpát – csak be kell csavarnia a lámpatestet a helyére.

## Világítsa meg otthonát, ahogyan szeretné

Nagy fokú kompatibilitás a szabványos és csatlakoztatott fényforrások és spotok széles skálájával, így jobban kézben tarthatja a világítás nyújtotta élményt. Kiválaszthatja az Önnek leginkább megfelelő fénytípust, például egy távirányítással tompítható fényforrás, vagy egy olyan fényforrást, amely a hideg és meleg fehér fény közötti teljes skálán átállítható fényt biztosít.

## Beállítható magasság



Ez a Philips lámpa hosszú kábellel van ellátva, hogy maximális rugalmasságot biztosítson Önnek a telepítés során. Állítsa be a kívánt magasságot, igényeinek megfelelően.

## Végtelen számú testreszabási lehetőség



Élvezze a bővíthető, sínes világítás sokoldalúságát. Válassza ki az igényeinek legjobban megfelelő sínhosszúságot, tápegységet és lámpákat, a különböző világítótestek széles választékából.

## Kiváló minőségű fém anyag



Ellenálló és vonzó megjelenésű anyag a kiváló megjelenésért.

# Műszaki adatok

## General

- Kábel színe: fekete

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Fém

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

**További funkcióval/tartozékkal**

- Tartozék elem: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Nem
- Tartozék távvezérlő: Nem

**A fény jellemzői**

- Felfutási idő 60%-os fényáramig: <2

**Egyéb**

- Különösen a következőre tervezve:: Konyha, Hálószoba, Étkező, Garázs, Nappali, Iroda, Hall
- Stílus: Kortárs
- Típus: Sínes lámpaszerelvények

**Egyéb jellemzők**

- Lámpa áramerőssége: 50 mA

**A termék méretei és tömege**

- Nettó tömeg: 0,28 kg
- Teljes magasság: 1 355 mm
- Teljes hossz: 100 mm
- Teljes szélesség: 100 mm

**Szervíz**

- Jótállás: 3 év

**Műszaki adatok**

- Fényforrás típusa: LED
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- Foglalat/fejelés: GU10
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 5
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt

**A fényforrás**

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

**A következőket támogatja**

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC - termék: 8721103040077
- Nettó tömeg: 0,28 kg
- Bruttó tömeg: 0,36 kg
- Magasság: 12,6 cm
- Hosszúság: 11 cm
- Szélesség: 11 cm



Kiadás dátuma:  
2026-05-30  
Verzió: 0.298

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)