

# PHILIPS

Ventilátoros mennyezeti  
lámpa 35(ventilátor)  
+24(lámpa)W

Mennyezeti lámpák  
ventilátorral

3000/4300/6500 K

Fehér

Távírányító

8721103057525



## Dinamikus fény csendes, kellemes szellővel

A Philips ventilátoros mennyezeti LED-lámpa egyesíti a szabályozható, testreszabható fehér fényt a széles lapátú mennyezeti ventilátor kényelmével, amely kellően nagy légáramlást biztosít. A SceneSwitch fénybeállításokkal és a távirányítóval könnyedén megteremtheti a tökéletes hangulatot bármilyen helyiségben.

### Egyszerűen használható

- Egész évben használható

### Ambient light effect

- Erős és mégis kellemes fényű mennyezeti lámpa

### Vezérlőelem

- A távirányító segítségével könnyedén vezérelheti a mennyezeti ventilátor és a lámpa minden funkcióját. Be- vagy kikapcsolhatja a lámpát vagy a ventilátort, választhat a három ventilátorsebesség közül, válthat a SceneSwitch fénybeállítások között, használja a zseblámpa funkciót, vagy beállíthatja az öt időzítés valamelyikét.

# Fénypontok

## Egész évben használható

A nyári és téli üzemmódoknak köszönhetően egész évben a legjobb beállításokkal keringetheti a levegőt a helyiségében.

## Erős és mégis kellemes fényű mennyezeti lámpa

A Philips mennyezeti ventilátor és LED-lámpa erős és mégis kellemes fényvel világítja meg otthonod, amelyet a mellékelt távirányítóval vagy fali kapcsolóval vezérelhetsz.

## Tartozék távirányító

A távirányítóval könnyen vezérelhető a mennyezeti ventilátor és a világítás összes funkciója. Be- és kikapcsolhatod a világítást vagy a ventilátort, választhatsz a három ventilátorsebesség közül, és végigjárhatod a SceneSwitch fénybeállításokat és az időzítőket.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém

## Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 20 év(ek)
- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Névleges élettartam: 20 000

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Igen

## A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700–4000–6500 K
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 2
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 110

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálószoba, Étkező, Nappali, Iroda
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpák ventilátorral
- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort
- Extra funkciók: Távirányító

## Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 280 mA
- Ventilátor áramlása: 11 900 m<sup>3</sup>/h
- Ventilátor hatékonysága: 340

## Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.9

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 5,5 kg
- Teljes magasság: 310 mm

## Szerviz

- Jótállás: 5 év

### Műszaki adatok

- Átmérő: 1 320 mm
- A lámpa teljes fénnyárama: 2650@4300K
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Állítható fehér fény
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Igen
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt

### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8721103057525
- Nettó tömeg: 5,5 kg
- Bruttó tömeg: 8,2 kg
- Magasság: 24,1 cm
- Hosszúság: 69,5 cm
- Szélesség: 37 cm

### A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

### A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható



Kiadás dátuma:  
2026-05-30  
Verzió: 0.314

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)