

PHILIPS

Nuvy fali lámpák 4,3 W

Ultra-hatékony

2700 K

Antracit

Alkonyattól hajnalig;Vízálló



8721103104878



Az eddigi legenergiatakarékos LED lámpatesteink

A Philips Nuvy Ultra Efficient kültéri lámpák forradalmian új technológiája lehetővé teszi a szén-dioxid-kibocsátás és az anyaghulladék csökkentését, valamint az energiafelhasználás mérséklését. Kiemelkedő, 50 000 órás élettartamuk több mint kétszer hosszabb, mint a Philips kültéri LED lámpatesteké – és mindössze feleannyit fogyasztanak. Pontosan erre van szükség egy fenntarthatóbb bolygóhoz.

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Hosszú élettartam – akár 50 000 óra
- Ultratakarékos

Prémium minőség

- Tartós kialakítás PowerShield bevonattal

Szabadtéri használatra

- IP44 – időjárásálló

Különleges jellemzők

- Egyedi nappali/éjszakai funkció


Fénypontok

Hosszú élettartam – akár 50 000 óra



Ez a megbízható, kiváló minőségű LED-es lámpa akár 50 000 órán át világít. Nyugodt lehet, hogy évekig nem kell aggódnia a karbantartás miatt, miközben minden este gyönyörködhet a tökéletes kerti fényben.

Ultratakarékos



Legalább 50%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint a Philips egyenértékű normál LED-es lámpái.

Tartós kialakítás



A PowerShield védi Ahhoz, hogy kültéri lámpái kiváló állapotban maradjanak, az Interpon, az AkzoNobel egyik márkája által gyártott, kiváló minőségű porfestéket használunk. A hagyományos festékeknél keményebb, véd a kifakulástól, a karcolásoktól, a horpadásoktól és a rozsdától a hosszan tartó szépség és teljesítmény érdekében.

IP44 – időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra terveztük, ezért szigorú teszteknek vetettük alá vízállósága biztosítása érdekében. IP44 besorolása azt jelenti, hogy védett a por és ráfröccsenő víz ellen, ezért ideális általános kültéri használatra.

Egyedi nappali/éjszakai funkció



A nappali/éjszakai funkcióknak köszönhetően a lámpa automatikusan bekapcsol, amint leszáll az este. Használja ezt a praktikus megoldást hosszú nyári estékhez vagy biztonsági célokra.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Dimmelhető: Nem

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Antracit
- Anyag: Alumínium

Tartósság

- Névleges élettartam: 50 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- Kétirányú fénysugár: Nem
- Alkonykapcsoló: Igen
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen
- Mozgásérzékelő: Nem
- Napenergia: Nem
- Központi elem: Nem

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Garázs, Kert, Patio
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem
- LED-es innovációk: UltraEfficient
- Extra funkciók: Alkonyattól pirkadatig, Vízálló

Energiafogyasztás

- Teljesítmény: 4,3

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,74 kg
- Teljes magasság: 23 mm
- Teljes hossz: 16 mm
- Teljes szélesség: 23 mm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 800
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Meleg fehér fény
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: B
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt
- Cserélhető fényforrás: Igen

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8721103104878
- Nettó tömeg: 0,74 kg
- Bruttó tömeg: 0,94 kg
- Magasság: 24,4 cm
- Hosszúság: 18,1 cm
- Szélesség: 24,7 cm



Kiadás dátuma:
2026-06-03
Verzió: 0.169

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com