

PHILIPS

Mycena
hordozható lámpa

Hordozható világítás

4000/3000/6500 K

Fekete

Szabályozható; többféle
színhőmérs.

8721103148445



Dekoráljon hordozható fénnnyel

Ez a minimalista asztali lámpa újratölthető, 1800 mAh-s akkumulátorral rendelkezik, amely akár 6 órányi megbízható, vezeték nélküli fényt biztosít teljesítménycsökkenés nélkül. Egyenletes 150 lumen fényáram (LED fényforrás: 200 lm), így ideális a pihentető estékhez vagy a meghitt hangulat megteremtéséhez. A választható fehérfény-opciókkal – hűvös 6500 K, semleges 4000 K és meleg 3000 K – könnyedén a helyiséghez igazíthatja a hangulatot, legyen szó nappaliról, hálóról vagy konyháról. Az intuitív érintésvezérlésnek köszönhetően a használat egyszerű: koppintással válthat a fényárnyalatok között, hosszan nyomva pedig állíthatja a fényerőt.

Kiváló minőségű fényforrás

- EyeComfort – szemkímélő világítás

Illessze belső teréhez.

- Kifejező és elegáns forma
- 3-féle színben kapható

Vezérlőelem

- szabályozható

Fénypontok

EyeComfort – szemkímélő világítás



A rossz minőségű fény szemfáradást okozhat. Mivel időnk jelentős részét beltérben töltjük, otthonunk megfelelő megvilágítása fontosabb, mint valaha.

Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy termékeink megfelelnek az EyeComfort követelményeknek, olyan szigorú teszteknek vetettük alá őket, mint a villanó, villogó, vakító fény, valamint a színvisszaadási vagy fényerő-szabályozási tesztek. Ez a Philips LED-es lámpatest teljes élettartama alatt kellemes fényt biztosít, így Ön több mint egy évtizeden át élvezheti az egyenletes fényminőséget, teljesítményt és színt.

Kifejező és elegáns forma

Letisztult, modern kialakítás, amely eleganciát és kifinomultságot kölcsönöz a helyiségeknek.

3-féle színben kapható

Válassza ki a stílusához illő színt.

szabályozható

Változtassa meg a környezete hangulatát a LED fényerejének csökkentésével – a ragyogó fehér fénytől a hangulatos izzásig – akár csak a hagyományos lámpáknál.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Dimmelhető: Igen

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Fém, Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Névleges élettartam: 20 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Tartozék elem: Igen
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 3000/4000/6500
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: <2
- Fényhasznosítás (névleges): 75

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálószoba, Nappali
- Stílus: Kortárs
- Típus: Hordozható világítás
- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort
- Extra funkciók: Szabályozható, MultiColor Temperature

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 400 mA

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,36 kg
- Teljes magasság: 204 mm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Átmérő: 156 mm
- A lámpa teljes fényárama: 150
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Állítható fehér fény
- Hálózati tápellátás: DC 5
- Akkumulátor típusa: INR18650
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: III. osztály – Biztonságos törpefeszültségű
- Cserélhető fényforrás: Nem

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kompatibilis operációs rendszerek: Nem alkalmazható
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8721103148445
- Nettó tömeg: 0,36 kg
- Bruttó tömeg: 0,44 kg
- Magasság: 21,4 cm
- Hosszúság: 18 cm
- Szélesség: 18 cm



Kiadás dátuma:
2026-06-24
Verzió: 0.205

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com