

## Lampu dinding

Linea

31096 TrunkLinea 4W 4000K

putih

LED



31096/31/66



## Ringan dan santai

Lampu LED batten cove Philips myLiving Decolinea Trunk mengutamakan performa. Bebas bayangan dan dapat dihubungkan hingga 12 buah sekaligus. Tersedia dalam 4 jenis panjang dan penggunaan hingga 15.000 jam, ideal untuk pengganti batten T5.

### Pemasangan mudah

- Pemasangan mudah

### Masa pakai jangka panjang


- Sangat tahan lama, 20.000 jam

### Hemat energi

- LED bawaan, sebagai bagian dari sistem

# Kelebihan Utama

## Pemasangan mudah



Tidak ada lagi kerumitan pemasangan. Cukup pasang atau gantung dengan kencang di dinding, lalu sambungkan ke stopkontak, dan lampu ini siap menyala.

## Sangat tahan lama



Sumber cahaya yang dapat dipercaya. Lampu Philips LED menawarkan masa pakai yang sangat panjang, yakni setidaknya 20.000 jam (setara dengan 20 tahun dengan rata-rata pemakaian 3 jam/hari dengan siklus dinyalakan/dimatiikan setidaknya 13.000 kali). Anda tidak perlu merasa khawatir mengenai pemeliharaan atau mengganti lampu saat menikmati

suasana cahaya yang sempurna di rumah Anda.

## Sumber cahaya LED terintegrasi



Sumber cahaya yang dapat Anda percaya. Dengan sumber cahaya LED terintegrasi, Anda tidak perlu khawatir tentang merawat atau mengganti lampu sekaligus mendapatkan suasana cahaya sempurna di rumah Anda.

# Spesifikasi

## Desain dan lapisan

- Warna: Putih
- Bahan: Sintetis

## Daya tahan

- Nominal masa pakai: 15.000

## Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Efek cahaya baur: Y
- Terintegrasi dengan LED: Y

## Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Ruang Keluarga & Kamar Tidur, Kantor rumahan & Ruang belajar
- Gaya: Kontemporer
- Jenis: Lampu Dinding
- EyeComfort: Tidak

## Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,092 kg
- Tinggi: 3,6 cm
- Panjang: 32,4 cm
- Lebar: 2,2 cm

## Layanan

- Garansi: 1 tahun

## Spesifikasi teknis

- Total lumen output lampu: 250 lm
- Stopkontak: Rentang 220 V - 240 V, 50-60 Hz
- Termasuk lampu Watt: 3 W
- Kode IP: IP20 | Perlindungan jari
- Kelas perlindungan: Kelas II
- Jumlah sumber cahaya: 1

## Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 6947830426355
- Berat bersih: 0,07 kg
- Berat kotor: 0,08 kg
- Tinggi: 24 mm
- Panjang: 38 mm
- Lebar: 330 mm



Tanggal dikeluarkan:  
2025-12-17  
Versi: 0.384

© 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.