

Lampu dinding

Linea

31172 Shellline 20W 6500K

lainnya

LED



31172/31/D4



Ringan dan santai

Lampu dinding batten Philips myLiving Decolinea Slimline memadukan performa dan tampilan dalam desainnya yang simpel. Dengan teknologi LED tahan lama dan penggunaan hingga 15.000 jam, lampu ini menjadi pengganti yang ideal untuk batten T5 biasa.

Pemasangan mudah

- Pemasangan mudah

Hemat energi


- LED bawaan, sebagai bagian dari sistem

Hemat energi

- Hemat energi 80%, dibandingkan lampu tradisional

Kelebihan Utama

Pemasangan mudah



Tidak ada lagi kerumitan pemasangan. Cukup pasang atau gantung dengan kencang di dinding, lalu sambungkan ke stopkontak, dan lampu ini siap menyala.

Sumber cahaya LED terintegrasi



Sumber cahaya yang dapat Anda percaya. Dengan sumber cahaya LED terintegrasi, Anda tidak perlu khawatir tentang merawat atau mengganti lampu sekaligus mendapatkan suasana cahaya sempurna di rumah Anda.

Hemat energi 80%



Hemat energi hingga 80% dibandingkan lampu standar. Harga lampu ini sebanding dengan penghematan yang dihasilkan, sehingga Anda bisa menghemat uang tahun demi tahun. Karena itu, kurangi tagihan listrik Anda dan mulailah berhemat Sekarang.

Spesifikasi

Desain dan lapisan

- Warna: Lainnya
- Bahan: Sintetis

Daya tahan

- Nominal masa pakai: 15.000

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Efek cahaya baur: Y
- Terintegrasi dengan LED: Y

Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Ruang Keluarga & Kamar Tidur, Kantor rumahan & Ruang belajar
- Gaya: Kontemporer
- Jenis: Lampu Dinding
- EyeComfort: Tidak

Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,112 kg
- Tinggi: 3,4 cm
- Panjang: 120,5 cm
- Lebar: 2,8 cm

Layanan

- Garansi: 1 tahun

Spesifikasi teknis

- Total lumen output lampu: 1600 lm
- Stopkontak: Rentang 110 V – 240 V, 50-60 Hz
- Termasuk lampu Watt: 18 W
- Kode IP: IP20 | Perlindungan jari
- Kelas perlindungan: Kelas II
- Jumlah sumber cahaya: 1

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC – produk: 8718696159873
- Berat bersih: 0,11 kg
- Berat kotor: 0,15 kg
- Tinggi: 1.224 mm
- Panjang: 35 mm
- Lebar: 37 mm



Tanggal dikeluarkan:
2025-11-12
Versi: 0.342

© 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.