

PHILIPS

Lampu reflektor
Halogen

75 W

E27 kap

Bening

8711500887016



Pencahayaan halogen yang unggul

Menghadirkan cahaya cerah berkilau dengan fungsi redup superior. Sempurna untuk menciptakan efek cahaya terfokus dalam ruang.

Setelan tampilan pribadi

- Fungsi keredupan terbaik untuk meredupkan dan menciptakan suasana nyaman

Cahaya tepercaya

- Keterangan lebih lengkap lihat di kemasan Philips

Ciptakan suasana nyaman

- Lampu halogen terang menghadirkan kontras yang lebih baik agar lebih fokus
- Cahaya cerah berkilau untuk menciptakan nuansa pencahayaan yang diinginkan di rumah

Kelebihan Utama

Fungsi redup terbaik

Lampu ini dapat digunakan dengan semua alat peredup dan tidak hanya akan menurunkan cahaya hingga 0% tetapi juga menciptakan suasana nyaman yang biasa Anda dapatkan dengan lampu pijar.

Kualitas yang dapat diandalkan

Philips menepati janjinya tentang kinerja lampu. Keterangan lebih lengkap tentang output cahaya, masa pakai, dan besar watt yang setara dengan lampu pijar lihat di kemasan.

Kontras halogen untuk fokus yang lebih baik

Dengan lampu halogen terang, kontras akan lebih kaya, huruf terlihat lebih tajam, dan visibilitas menjadi lebih baik. Cahaya terang lebih nyaman di mata agar bisa lebih fokus.

Cahaya cerah berkilau

Halogen bening adalah lampu berkilau dengan refleksi indah di tempat yang terkena sinar dan bayangan tajam di tempat yang tidak terkena sinar. Lampu halogen Philips memberikan efek dekoratif pada ruangan dan menjadikannya terlihat hidup.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Bentuk: Reflektor
- Soket: E27
- Dapat diredukan: Ya

Dimensi lampu

- Tinggi: 99 mm
- Lebar: 97 mm

Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 2 tahun
- Jumlah siklus sakelar: 8.000
- Nominal masa pakai: 2.000

Karakteristik cahaya

- Penggunaan: Lampu aksen
- Sudut berkas cahaya: 25 °
- Indeks renderasi warna (CRI): 100
- Suhu warna: 2800 K
- Kategori Warna Cahaya: Bening
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: cahaya penuh seketika s
- Suhu Warna Terkorelasi (Nom): 2800 K

Daya

- Faktor Daya (Fraksi): 1

Konsumsi daya

- Voltase: 230 V
- Daya: 75,0
- Penggunaan Energi kWh/1000 h: 75

Nilai terukur

- Nilai masa pakai: 2.000

Spesifikasi teknis

- Dapat diredukan: Ya
- Tutup-Dasar: E27

8711500887016



Tanggal dikeluarkan:
2025-12-13
Versi: 0.634

© 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com