

# PHILIPS

## Downlight

Lampu Tersembunyi

3000K

Putih

Putih



8718696173169



## Lampu LED yang nyaman di mata

Terangi ruangan Anda dengan Philips EyeComfort LED Downlight yang menyediakan sumber cahaya yang nyaman di mata Anda.

### Mudah digunakan

- Ideal untuk ruangan berplafon rendah, untuk peralatan dengan detail halus dan tidak mengganggu.

### Daya tahan

- Masa pakai lama hingga 15.000 jam

### Lampu LED kualitas tinggi yang mampu bertahan selama beberapa dekade

- Mengurangi silau. Memberikan kenyamanan.

# Kelebihan Utama

**Cocok untuk plafon rendahDesain ramping**

**Masa pakai lama hingga 15.000 jam**

Teknologi LED Philips memperpanjang masa pakai produk hingga 15.000 jam.

**EyeComfort dengan Interlaced optics**

Teknologi Interlaced optics meningkatkan pengalaman pencahayaan secara keseluruhan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Dicetak dengan pola 3D untuk membantu penyebaran cahaya,

teknologi lensa mikro menghasilkan distribusi cahaya merata yang mengurangi kesilauan secara signifikan. Cahayanya tidak hanya lembut dan nyaman di mata, namun juga dapat meredistribusi cahaya agar tidak menyilaukan di area pencahayaan.

## Spesifikasi

### Desain dan lapisan

- Warna: Putih
- Bahan: Plastik

### Daya tahan

- Nominal masa pakai: 15.000

### Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

### Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Dapat direndam dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak

### Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 110 °
- Indeks renderasi warna (CRI): 80

### Lain-lain

- EyeComfort: Y

### Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,057 kg
- Panjang tampilan cahaya: 9 cm
- Lebar tampilan cahaya: 9 cm
- Tinggi: 4,55 cm
- Panjang: 10,5 cm
- Jarak resesi: 71 mm
- Lebar: 10,5 cm

### Layanan

- Garansi: 1 tahun

### Spesifikasi teknis

- Diameter: 105 mm
- Total lumen output lampu: 350
- Warna cahaya: 3000
- Stopkontak: 220–240
- Peralatan lampu dapat direndamkan: Tidak
- Termasuk lampu Watt: 5
- Kode IP: IP20 | Perlindungan jari
- Kelas perlindungan: Kelas II

### Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8718696173169
- Berat bersih: 0,04 kg
- Berat kotor: 0,06 kg
- Tinggi: 10,7 cm
- Panjang: 4,1 cm
- Lebar: 10,7 cm



Tanggal dikeluarkan:  
2025-12-27  
Versi: 0.281

© 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padaannya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.