

PHILIPS

Downlight

Lampu Tersembunyi

6500K

Putih

Putih



8718696173275



Lampu LED yang nyaman di mata

Terangi ruangan Anda dengan Philips EyeComfort LED Downlight yang menyediakan sumber cahaya yang nyaman di mata Anda.

Mudah digunakan

- Ideal untuk ruangan berplafon rendah, untuk peralatan dengan detail halus dan tidak mengganggu.

Daya tahan

- Masa pakai lama hingga 15.000 jam

Lampu LED kualitas tinggi yang mampu bertahan selama beberapa dekade

- Mengurangi silau. Memberikan kenyamanan.

Kelebihan Utama

Cocok untuk plafon rendah Desain ramping

Masa pakai lama hingga 15.000 jam

Teknologi LED Philips memperpanjang masa pakai produk hingga 15.000 jam.

EyeComfort dengan Interlaced optics

Teknologi Interlaced optics meningkatkan pengalaman pencahayaan secara keseluruhan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Dicetak dengan pola 3D untuk membantu penyebaran cahaya,

teknologi lensa mikro menghasilkan distribusi cahaya merata yang mengurangi kesilauan secara signifikan. Cahayanya tidak hanya lembut dan nyaman di mata, namun juga dapat meredistribusi cahaya agar tidak menyilaukan di area pencahayaan.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Bundar

Desain dan lapisan

- Warna: Putih
- Bahan: Plastik

Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun
- Faktor perawatan lumen: 70%
- Jumlah siklus sakelar: 12.500
- Nominal masa pakai: 25.000

Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak

Karakteristik cahaya

- Sudut cahaya: 100
- Konsistensi warna: 6 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna: 6500 K
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 2
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 74

Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Dapur, Kamar Tidur, Ruang Makan, Ruang Keluarga, Kantor
- Gaya: Kontemporer
- Jenis: Lampu Tersembunyi
- EyeComfort: Y

Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 95 mA

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5
- Daya: 13

Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,065 kg
- Jarak resesi: 120 mm
- Tinggi keseluruhan: 40 mm
- Panjang keseluruhan: 140 mm
- Lebar keseluruhan: 140 mm
- Potongan Plafon Tanam: 12.5 cm x 12.5 cm

Layanan

- Garansi: 1 tahun

Spesifikasi teknis

- Diameter: 140 mm
- Total lumen output lampu: 970
- Teknologi lampu: LED
- Warna cahaya: 6500
- Stopkontak: AC 220-240
- Peralatan lampu dapat diredupkan: Tidak
- Termasuk lampu Watt: 13
- Kode IP: IP20 | Perlindungan jari
- Kelas perlindungan: Kelas II

Bohlam

- Software yang dapat diupdate: Tidak

Dukungan

- Kompatibel dengan fitur Efek: No
- Periode dukungan yang ditentukan: Not applicable
- Protokol komunikasi: Tidak berlaku

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8718696173275
- Berat bersih: 0,07 kg
- Berat kotor: 0,09 kg
- Tinggi: 14,1 cm
- Panjang: 4,2 cm
- Lebar: 14,1 cm



Tanggal dikeluarkan:
2026-04-29
Versi: 0.281

© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.