



WiZmote

Kontrol lampu Anda dengan satu sentuhan tombol menggunakan WiZmote, yang berfungsi dengan semua produk WiZ dan memiliki jangkauan 15 meter. Nyalakan atau matikan lampu, cerahkan atau redupkan cahaya ruangan, setel lampu malam, atau atur hingga empat mode lampu favorit Anda — bahkan saat Wi-Fi nonaktif.


SOROTAN PRODUK

- Dioperasikan dengan baterai
- IP20/Plastik/Hitam
- Berfungsi dengan semua produk Connected by WiZ



Kontrol nirkabel lampu WiZ Anda

Nikmati kontrol yang cepat dan mudah untuk lampu WiZ Anda. Nyalakan/matikan lampu dan sesuaikan kecerahan hanya dengan sekali tekan. Hubungkan langsung ke lampu WiZ Anda dan akan berfungsi bahkan saat Wi-Fi nonaktif.



Jangkauan kontrol yang luas sejauh 15 m/50 kaki

Kontrol lampu dan perangkat dalam jarak 15 meter atau 50 kaki di lingkungan dalam ruangan normal dengan partisi dan dinding.



Kontrol satu atau beberapa lampu dengan mudah di sebuah ruangan

Aksesori kontrol portabel ini dapat terhubung ke satu ruangan dan memicu semua lampu di ruangan tersebut. Apakah ada satu atau lima puluh lampu. Ingin mengontrol ruangan lain? Cukup ubah ruang yang terhubung untuk aksesori di aplikasi.



Kompatibel dengan semua lampu "Connected by WiZ"

Aksesori kontrol WiZ ini didesain untuk mengontrol semua jenis lampu di ekosistem WiZ. Anda dapat menggunakannya untuk mengontrol berbagai lampu dari merek apa pun asalkan merupakan produk "Connected by WiZ".



Mode lampu favorit Anda hanya dengan satu tombol

Nyalakan/matikan lampu, sesuaikan kecerahan, pilih mode favorit Anda, dan alihkan ke lampu malam hari hanya dengan sekali tekan. Sesuaikan hingga empat mode cahaya dan Pemandangan favorit di aplikasi WiZ.



SPEKIFIKASI

DESAIN DAN LAPISAN

Warna: Hitam
Bahan: Plastik

FITUR EKSTRA/AKSESORI YANG DISERTAKAN

Baterai termasuk: Y
Jarak Kontrol: 15 m

KONSUMSI DAYA

Voltase: 3 V

DIMENSI DAN BERAT PRODUK

Berat bersih: 0,057 kg
Tinggi keseluruhan: 15 mm
Panjang keseluruhan: 135 mm
Lebar keseluruhan: 38 mm

LAYANAN

Garansi: 2 tahun

SPEKIFIKASI TEKNIS

Jenis baterai: AAA (LR03)
Kode IP: IP20 | Perlindungan jari
Kelas perlindungan: Kelas III

DUKUNGAN

Kompatibel dengan fitur Efek: Yes
WiFi: Wireless G
Periode dukungan yang ditentukan:
Minimum of 60 months after
introduction date
Jumlah maksimum aksesori: 9999
Protokol komunikasi: Bluetooth Wi-Fi
(2,4 GHz)
Kompatibilitas dengan sistem pihak
ketiga: Alexa Google Home IFTTT
Klikaanklikuit Matter Samsung
Smartthings Sonos

DIMENSI DAN BERAT KEMASAN

EAN/UPC - produk: 8718696466186
Berat bersih: 0,06 kg
Berat kotor: 0,08 kg
Tinggi: 13,2 cm
Panjang: 4,6 cm
Lebar: 7,6 cm



© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Informasi yang diberikan di sini dapat berubah, tanpa pemberitahuan. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kuotasi atau kontrak, kecuali jika telah disetujui oleh Signify. Semua merek dagang dimiliki oleh Signify Holding atau pemiliknya masing-masing.