

PHILIPS

Bohlam 55W A60S
E27 x4

LED

6500K

580lm

15000j

Tidak dapat diredupkan

8718696823569



Pencahayaan LED cerah dengan kualitas lampu unggulan

Lampu LED Philips menghadirkan cahaya putih yang sejuk, masa pakai sangat panjang, dan penghematan energi langsung yang signifikan. Dengan desain murni dan elegan, lampu ini sempurna untuk mengganti lampu matte biasa.

Hemat energi

- Lampu yang mengurangi konsumsi energi

Ciptakan suasana hangat

- LED sederhana untuk penggunaan sehari-hari

Lampu yang lebih dari sekadar penerangan

- Menyala seketika

Kelebihan Utama

Hemat energi

LED sederhana untuk penggunaan sehari-hari



LED Philips sehari-hari adalah lampu yang sempurna untuk kebutuhan dasar lampu Anda. Lampu ini memberikan cahaya yang indah dan performa LED andal dengan harga terjangkau.

Menyala seketika

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Lampu nondireksional
- Soket: E27
- Lapisan bohlam: Suram
- Dapat diredupkan: Tidak
- Material Bohlam: Plastik

Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 50.000
- Nominal masa pakai: 25.000

Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Terintegrasi dengan LED: Y

Karakteristik cahaya

- Sudut cahaya: 200
- Indeks renderasi warna (CRI): 90
- Suhu warna: 6500 K
- Flux cahaya nominal: 700 lm
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 0.5
- Kode Warna: 965 | CCT of 6500K
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 116

Lain-lain

- EyeComfort: Y
- Inovasi LED: EyeComfort

Informasi kemasan

- EAN: 8718696823569
- EOC: 871869682356900
- Nama produk: LEDBulb 6W E27 6500K 230V 4CT/4 9 ID

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5
- Voltase: AC 220-240 V
- Watt yang setara: 65
- Daya: 6

Dimensi dan berat produk

- Tinggi keseluruhan: 110 mm
- Panjang keseluruhan: 110 mm
- Lebar keseluruhan: 60 mm

Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50-60
- Teknologi lampu: LED

Bohlam

- Software yang dapat diupdate: Tidak

Dukungan

- Kompatibel dengan fitur Efek: No
- Periode dukungan yang ditentukan: Not applicable
- Protokol komunikasi: Tidak berlaku

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8718696823569
 - Berat bersih: 0,2 kg
 - Berat kotor: 0,26 kg
- Tinggi: 12 cm
 - Panjang: 6,2 cm
 - Lebar: 24,9 cm



Tanggal dikeluarkan:
2026-04-15
Versi: 0.539

© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.