

# PHILIPS

Bohlam Filamen  
Bening 60W ST64 E27

LED

3000K

600lm

10000j

8718699623159



## Bohlam lampu LED canggih untuk di rumah

Bohlam lampu Philips LED memberikan cahaya Putih yang indah dan hangat, masa pakai yang sangat lama, serta penghematan energi yang signifikan dan langsung. Dengan desain yang murni dan elegan, bohlam ini adalah pengganti yang sempurna untuk bohlam pijar bening Anda.

### **Pilih pengganti mudah untuk lampu lama Anda**

- Bentuk dan ukuran yang serupa dengan lampu pijar standar

# Kelebihan Utama

## Menggantikan lampu pijar standar



Dengan desain bentuk indah dan dimensi yang familiar, ini adalah bohlam LED standar penerangan kontemporer yang hemat energi. Pengganti ramah lingkungan yang sempurna untuk bohlam lampu pijar standar biasa.

# Spesifikasi

## Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Lampu nondireksional
- Soket: E27
- Lapisan bohlam: Jernih
- Dapat diredupkan: Tidak
- Material Bohlam: Kaca

## Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 20.000
- Nominal masa pakai: 10.000

## Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

## Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Terintegrasi dengan LED: Y

## Karakteristik cahaya

- Sudut cahaya: 300
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna: 3000 K
- Flux cahaya nominal: 600 lm
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 100

## Lain-lain

- EyeComfort: Y
- Inovasi LED: EyeComfort

## Informasi kemasan

- EAN: 8718699623159
- EOC: 871869962315900
- Nama produk: LEDClassic 6-60W ST64 E27 830 CL NDAPR

## Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.51
- Voltase: AC 220-240 V
- Watt yang setara: 60
- Daya: 6

## Dimensi dan berat produk

- Tinggi keseluruhan: 140 mm
- Panjang keseluruhan: 140 mm
- Lebar keseluruhan: 64 mm

## Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50-60
- Teknologi lampu: LED

## Bohlam

- Software yang dapat diupdate: Tidak

## Dukungan

- Kompatibel dengan fitur Efek: No
- Periode dukungan yang ditentukan: Not applicable
- Protokol komunikasi: Tidak berlaku

## Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8718699623159
- Berat bersih: 0,04 kg
- Berat kotor: 0,06 kg
- Tinggi: 18,2 cm
- Panjang: 7 cm
- Lebar: 7 cm



Tanggal dikeluarkan:  
2026-04-15  
Versi: 0.131

© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)