



Sensor Gerakan



Sensor gerakan dalam ruangan nirkabel WiZ membuat otomatisasi lampu semudah berjalan melewatiinya dan mematikannya saat Anda pergi. Tempatkan sensor, yang termasuk baterai, di pintu masuk atau lorong dan atur untuk menyalaikan atau mematikan lampu sesuai pengaturan yang Anda inginkan pada waktu tertentu.


SOROTAN PRODUK

- Dioperasikan dengan baterai
- IP20/Plastik/Putih
- Berfungsi dengan semua produk Connected by WiZ



Pemasangan nirkabel yang mudah

Menggunakan baterai, tidak perlu kabel. Lakukan pemasangan yang cepat dan mudah dengan sekrup di plafon/dinding, atau cukup pasang di atas meja.




Pengaturan gerakan fleksibel untuk kenyamanan Anda

Atur lampu Anda agar menyala pada tingkat kecerahan yang disukai atau mode tertentu, seperti lampu malam atau lampu siang. Anda dapat mengonfigurasi tindakan untuk lampu Anda, dengan penundaan tertentu, dan saat tidak ada gerakan yang terdeteksi.



Atur cahaya yang tepat pada waktu yang tepat

Atur sensor untuk mengaktifkan mode cahaya favorit Anda pada waktu yang berbeda sepanjang hari, dengan mengatur Ritme tertentu untuk ruangan di aplikasi WiZ.



Kompatibel dengan semua lampu "Connected by WiZ"

Aksesori kontrol WiZ ini didesain untuk mengontrol semua jenis lampu di ekosistem WiZ. Anda dapat menggunakananya untuk mengontrol berbagai lampu dari merek apa pun asalkan merupakan produk "Connected by WiZ".

Picu lampu dengan gerakan

Atur lampu Anda untuk menyala/mati atau ubah kecerahan dan warna setiap kali mendeteksi adanya gerakan. Sensor ini menghubungkan langsung ke lampu WiZ Anda dan akan berfungsi bahkan saat Wi-Fi nonaktif.

Jangkauan koneksi yang luas sejauh 15 m/50 kaki

Sensor gerakan ini terhubung dengan lampu WiZ yang ditempatkan dalam jarak hingga 15 meter atau 50 kaki di lingkungan dalam ruangan normal dengan partisi dan dinding.



SPESIFIKASI

DESAIN DAN LAPISAN

Warna: Putih

Bahan: Plastik

FITUR EKSTRA/AKSESORI YANG DISERTAKAN

Baterai termasuk: Y

Area Deteksi: 0 - 3 m

Jarak Kontrol: 15 m

KONSUMSI DAYA

Voltase: 3 V

DIMENSI DAN BERAT PRODUK

Berat bersih: 0,103 kg

Tinggi keseluruhan: 50 mm

Panjang keseluruhan: 62 mm

Lebar keseluruhan: 62 mm

LAYANAN

Garansi: 2 tahun

SPESIFIKASI TEKNIS

Jenis baterai: AA

Kode IP: IP20 | Perlindungan jari

Kelas perlindungan: Kelas III

DUKUNGAN

Kompatibel dengan fitur Efek: Yes

WiFi: Wireless G

Periode dukungan yang ditentukan:

Minimum of 60 months after

introduction date

Jumlah maksimum aksesori: 9999

Protokol komunikasi: Bluetooth Wi-Fi
(2,4 GHz)

DIMENSI DAN BERAT KEMASAN

EAN/UPC - produk: 8719514261501

Berat bersih: 0,1 kg

Berat kotor: 0,14 kg

Tinggi: 13 cm

Panjang: 7 cm

Lebar: 7 cm

(s)ignify

© 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Informasi yang diberikan di sini dapat berubah, tanpa pemberitahuan. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kuotasi atau kontrak, kecuali jika telah disetujui oleh Signify. Semua merek dagang dimiliki oleh Signify Holding atau pemiliknya masing-masing.