

Ekstensi strip LED  
1m

LED Smart

Color & Tunable White

Voltase Rendah

Lapisan IP20/Pu

8719514261525



## Cahaya penuh warna yang sesuai dengan suasana hati Anda

Panjangkan Philips smart LED strip hingga 10 meter dengan strip ekstensi 1 meter dengan cahaya penuh warna yang fleksibel, agar Anda dapat menghadirkan lebih banyak warna di rumah Anda. Strip LED ini terhubung dengan WiZ. Gunakan dengan Wi-Fi yang ada untuk mengontrolnya menggunakan aplikasi WiZ atau suara Anda.

### Smart control

- Kendalikan dari mana saja dengan smartphone Anda.
- Kendali suara dengan Google Assistant, Alexa, atau Siri Shortcuts

### Fitur pintar

- Mengotomatiskan lampu Anda dengan jadwal

### Perangkat cerdas

- Bentuk lampu sesuka Anda
- Ekstensi Starter Kit – jangkauan lebih luas dengan fleksibilitasnya.

### Mode cahaya

- Putih hangat hingga sejuk dapat disetel dan mode preset
- Jutaan warna dan mode cahaya dinamis
- Sesuaikan Suasana dengan mode cahaya dinamis preset.

# Kelebihan Utama

## Kontrol dari mana saja

Kendalikan lampu WiZ Anda di mana pun Anda berada dengan smartphone. Anda tidak perlu khawatir karena lupa mematikan lampu sebelum meninggalkan rumah. Aplikasi WiZ tersedia untuk iOS dan Android.

## Kendali Suara

Dapatkan pengendalian handsfree untuk lampu Anda dengan menggunakan suara dan Google Assistant, Amazon Alexa, atau Siri Shortcuts. Gunakan perintah suara sederhana untuk menyalakan atau mematikan lampu, mencerahkan dan meredupkan, mengubah warna, dan mengatur Suasana Cahaya kustom.

## Mengotomatiskan lampu Anda dengan jadwal

Otomatiskan lampu agar sesuai dengan rutinitas harian atau mingguan Anda. Jadwalkan lampu Anda untuk menyalakan sebelum Anda tiba di rumah dan matikan saat tidak diperlukan.

## Bentuk lampu sesuka Anda

Dapat dipanjangkan hingga 10 meter (ekstensi dijual terpisah). Potong dan rekatkan di permukaan apa pun, di sudut mana pun.

## Bentuk lampu sesuka Anda

Hanya berfungsi dengan Starter Kit Strip (dijual terpisah). Dapat dipanjangkan hingga 10 meter, potong dan rekatkan di permukaan apa pun, di sudut mana pun.

## Putih hangat hingga sejuk dapat disetel dan mode preset

Pilih dari rentang putih sejuk yang memberi energi hingga putih hangat yang lembut, atau cukup pilih dari mode preset seperti Focus dan Relax guna menciptakan suasana terbaik untuk aktivitas Anda.

## Jutaan warna dan mode cahaya dinamis

Pilih dari palet berisi jutaan warna terang untuk menciptakan suasana yang menakjubkan di rumah Anda. Nikmati perbedaan halus dari efek cahaya dinamis kami yang menyinari lingkungan Anda

## Suasana yang Disesuaikan

Buat perpaduan berbagai mode cahaya berwarna dan putih untuk menciptakan suasana cahaya yang sempurna untuk momen Anda setiap hari. Simpan dan aktifkan kapan saja dengan aplikasi, WiZmote, atau kendali suara.

# Spesifikasi

## Desain dan lapisan

- Warna: Putih
- Bahan: Plastik

## Daya tahan

- Nominal masa pakai: 15.000

## Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Dapat diredukan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Tombol nyala/mati pada kabel: Tidak
- Termasuk adaptor daya: Tidak
- Termasuk remote control: Tidak

## Karakteristik cahaya

- Indeks renderasi warna (CRI): ≥80
- Suhu warna: 2700–6500 K
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 72 lm/W

## Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Ruang Keluarga, Dapur, Kamar Tidur, Kamar anak-anak
- EyeComfort: Y

## Konsumsi daya

- Voltase: 12 V

## Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,05 kg
- Tinggi keseluruhan: 2,2 mm
- Panjang keseluruhan: 1.000 mm
- Lebar keseluruhan: 12 mm

## Layanan

- Garansi: 2 tahun

**Spesifikasi teknis**

- Total lumen output lampu: 800
- Warna cahaya: Cahaya berwarna dan putih (RGBW)
- Peralatan lampu dapat diredukan: Ya
- Termasuk lampu Watt: 11
- Kode IP: IP20 | Perlindungan jari
- Kelas perlindungan: Kelas III

**Dimensi dan berat kemasan**

- EAN/UPC – produk: 8719514261525
- Berat bersih: 0,05 kg
- Berat kotor: 0,08 kg
- Tinggi: 16,2 cm
- Panjang: 4,7 cm
- Lebar: 7,7 cm

**Dukungan**

- Kompatibel dengan fitur Efek: Yes
- WiFi: Wireless G
- Periode dukungan yang ditentukan: Minimum of 60 months after introduction date
- Jumlah maksimum aksesori: 9999
- Protokol komunikasi: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibilitas dengan sistem pihak ketiga: Alexa, Google Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos



Tanggal dikeluarkan:  
2026-01-31  
Versi: 0.65

© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.