

PHILIPS

Downlight

Fungsional

DL262

putih

8719514331372



Downlight LED kuat yang tahan bertahun-tahun

Lampu Downlight LED Slim Philips menghadirkan efek cahaya alami untuk digunakan dalam aplikasi penerangan umum. Ini adalah mahakarya ramping untuk plafon rendah, menciptakan suasana elegan di mana pun di rumah. Cahaya yang nyaman di mata Anda.

Mudah digunakan

- Ideal untuk ruangan berplafon rendah, untuk peralatan dengan detail halus dan tidak mengganggu.

Efek cahaya

- Cahaya terang dengan distribusi seragam

Keamanan

- Tanpa radiasi UV berbahaya

Daya tahan

- Masa pakai lama hingga 15.000 jam

Kelebihan Utama

Cocok untuk plafon rendah Desain ramping

Cahaya terang dengan distribusi seragam

Untuk mengoptimalkan pencahayaan ruangan, pilih lampu dengan distribusi

seragam ini yang menyebarkan cahaya secara merata ke seluruh sudut ruangan.

Tanpa radiasi UV berbahaya

Produk ini didesain untuk menghilangkan kemungkinan radiasi UV berbahaya.

Masa pakai lama hingga 15.000 jam

Teknologi LED Philips memperpanjang masa pakai produk hingga 15.000 jam.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan

Desain dan lapisan

- Warna: Putih
- Bahan: Plastik

Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 7.500
- Nominal masa pakai: 15.000

Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Kepala lampu yang dapat disesuaikan: Tidak
- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 110 °
- Konsistensi warna: 6 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: <2

Lain-lain

- EyeComfort: Y

Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 50 mA
- Efikasi: 80 lm/W

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.51

Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,129 kg
- Tinggi: 2 cm
- Jarak resesi: 50 mm

Layanan

- Garansi: 3 tahun

Spesifikasi teknis

- Diameter: 120 mm
- Total lumen output lampu: 480
- Warna cahaya: 4000
- Stopkontak: AC 220-240
- Peralatan lampu dapat diredupkan: Tidak
- Kode IP: IP20
- Kelas perlindungan: Kelas II

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8719514331372
- Berat bersih: 0,13 kg
- Berat kotor: 0,25 kg
- Tinggi: 16 cm
- Panjang: 2,5 cm
- Lebar: 12,5 cm



Tanggal dikeluarkan:
2025-06-03
Versi: 0.92

© 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com