

PHILIPS

Lampu Meja
Donatclip

Lampu Meja Tulis

4000K

Putih

Dapat diredupkan



8719514396890



Lampu LED yang nyaman di mata

Lampu baca klip dengan baterai li terintegrasi untuk kenyamanan lebih

Kualitas premium

- EyeComfort - cahaya yang nyaman di mata

Kontrol

- Step peredupan

Kelebihan Utama

Eyecomfort

Lampu berkualitas buruk dapat menyebabkan mata lelah. Dengan banyaknya kita menghabiskan waktu di luar ruangan, sangat penting untuk memasang lampu yang memadai di rumah. Produk kami memenuhi kriteria pengujian yang ketat, termasuk kedipan, strobe, kesilauan, rendisi

warna, dan efek peredupan untuk memastikannya sesuai dengan kebutuhan EyeComfort. Lampu LED Philips tidak hanya menghasilkan cahaya yang nyaman, namun juga mempertahankannya demikian selama masa pakai, sehingga memberikan kualitas, hasil, dan warna cahaya yang konsisten selama lebih dari satu

dekade. Beralihlah ke lampu yang tidak menyilaukan mata. Lampu yang nyaman di mata.

Step peredupan

Pilih berbagai tingkat peredupan untuk menciptakan suasana yang tepat untuk saat ini.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Dapat diredupkan: Y

Desain dan lapisan

- Warna: Putih
- Bahan: Logam, Plastik

Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 15.000
- Nominal masa pakai: 15.000

Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak

Karakteristik cahaya

- Konsistensi warna: 6 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 90
- Suhu warna: 4000 K
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 76

Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Kamar Tidur, Ruang Keluarga, Kantor
- Gaya: Kontemporer
- Jenis: Lampu Meja Tulis
- EyeComfort: Y
- Fitur Tambahan: Dapat diredupkan

Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 600 mA

Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,25 kg
- Tinggi keseluruhan: 380 mm
- Panjang keseluruhan: 99 mm
- Lebar keseluruhan: 290 mm

Layanan

- Garansi: 2 tahun

Spesifikasi teknis

- Total lumen output lampu: 175
- Teknologi lampu: LED
- Warna cahaya: Cahaya putih sejuk
- Stopkontak: 5 V
- Termasuk lampu Watt: 3
- Kode IP: IP20 | Perlindungan jari
- Kelas perlindungan: Kelas III

Bohlam

- Software yang dapat diupdate: Tidak

Dukungan

- Kompatibel dengan fitur Efek: No
- Periode dukungan yang ditentukan: Not applicable
- Protokol komunikasi: Tidak berlaku

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8719514396890
 - Berat bersih: 0,25 kg
 - Berat kotor: 0,38 kg
- Tinggi: 18 cm
 - Panjang: 6,5 cm
 - Lebar: 17 cm



Tanggal dikeluarkan:
2026-04-15
Versi: 0.519

© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.