

**PHILIPS**

Lampu Sembunyi

Lampu Tersembunyi

2700K

Putih

8719514418790



## Lampu LED yang nyaman di mata

Lumener LED Philips menghadirkan lampu yang dirancang agar nyaman di mata

### **Efek cahaya**

- Cahaya yang terang dan fokus

### **Keamanan**

- Tanpa radiasi UV berbahaya

### **Daya tahan**

- Masa pakai lama hingga 15.000 jam

# Kelebihan Utama

## Cahaya yang terang dan fokus

Fokuskan cahaya pada objek, meja makan, atau interior lainnya untuk menarik perhatian pada gaya tertentu.

## Tanpa radiasi UV berbahaya

Produk ini didesain untuk menghilangkan kemungkinan radiasi UV berbahaya.

## Masa pakai lama hingga 15.000 jam

Teknologi LED Philips memperpanjang masa pakai produk hingga 15.000 jam.

# Spesifikasi

## Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Dapat diredupkan: Tidak

## Desain dan lapisan

- Warna: Putih
- Bahan: Plastik

## Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 30.000
- Nominal masa pakai: 15.000

## Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

## Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Kepala lampu yang dapat disesuaikan: Yes
- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak

## Karakteristik cahaya

- Sudut cahaya: 24
- Konsistensi warna: 5 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna: 2700 K
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: <2
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 73

## Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Kamar Tidur, Ruang Makan, Ruang Keluarga
- Gaya: Kontemporer
- Jenis: Lampu Tersembunyi
- EyeComfort: Y
- Inovasi LED: EyeComfort

## Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 42 mA

## Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5
- Daya: 4,5

## Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,066 kg
- Panjang tampilan cahaya: 7.0 cm
- Lebar tampilan cahaya: 7.0 cm
- Jarak resesi: 1 mm
- Tinggi keseluruhan: 4 mm

## Layanan

- Garansi: 1 tahun

## Spesifikasi teknis

- Diameter: 82 mm
- Total lumen output lampu: 350
- Teknologi lampu: LED
- Warna cahaya: Lampu putih hangat
- Stopkontak: AC 220-240
- Kode IP: IP20 | Perlindungan jari
- Kelas perlindungan: Kelas II

## Bohlam

- Software yang dapat diupdate: Tidak

## Dukungan

- Kompatibel dengan fitur Efek: No
- Periode dukungan yang ditentukan: Not applicable
- Protokol komunikasi: Tidak berlaku

**Dimensi dan berat kemasan**

- EAN/UPC - produk: 8719514418790
- Berat bersih: 0,07 kg
- Berat kotor: 0,13 kg
- Tinggi: 5,8 cm
- Panjang: 8,6 cm
- Lebar: 8,6 cm



Tanggal dikeluarkan:  
2026-04-22  
Versi: 0.88

© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.