

PHILIPS

Lampu 18,5W (Setara
150W) A80 E27

LED Smart

Warna-warni

Plastik

Mudah dipasang dan digunakan

Kontrol melalui aplikasi WiZ
atau suara



8719514451872



Cahaya penuh warna yang sesuai dengan suasana hati Anda

Hadirkan cahaya warna-warni ke lampu atau peralatan standar apa pun di rumah Anda dengan lampu LED pintar berwarna Philips lumen tinggi. Lampu ini terhubung dengan WiZ. Gunakan dengan Wi-Fi yang ada untuk mengontrol melalui aplikasi WiZ atau suara Anda.

Instalasi mudah

- Mudah dipasang dan digunakan

Smart control

- Kendalikan dari mana saja dengan smartphone Anda.
- Gunakan secara handsfree dengan kendali suara

Fitur pintar

- Mengotomatiskan lampu Anda dengan jadwal

Mode cahaya

- Jutaan warna dan mode cahaya dinamis
- Putih hangat hingga sejuk dapat disetel dan mode preset
- Sesuaikan Suasana dengan mode cahaya dinamis preset.
- Terangi rumah Anda dengan kecerahan ekstra

Kelebihan Utama

Mudah dipasang dan digunakan



WiZ berfungsi dengan router Wi-Fi Anda yang sudah ada, tidak diperlukan gateway tambahan. Cukup pasang lampu baru Anda, unduh aplikasi WiZ dan Anda siap menggunakannya.

Kendalikan dari mana saja



Kendalikan lampu WiZ Anda di mana pun Anda berada dengan smartphone. Anda tidak perlu khawatir karena lupa mematikan lampu sebelum meninggalkan rumah. Aplikasi WiZ tersedia untuk iOS dan Android.

Gunakan secara handsfree dengan kendali suara



Kontrol lampu hanya dengan suara Anda, cukup aktifkan integrasi dengan Google, Alexa, atau tambahkan ke pintasan Siri.

Mengotomatiskan lampu Anda dengan jadwal

Otomatiskan lampu agar sesuai dengan rutinitas harian atau mingguan Anda. Jadwalkan lampu Anda untuk menyala sebelum Anda tiba di rumah dan matikan saat tidak diperlukan.

Jutaan warna dan mode cahaya dinamis



Pilih dari palet berisi jutaan warna terang untuk menciptakan suasana yang menakjubkan di rumah Anda. Nikmati perbedaan halus dari efek cahaya dinamis kami yang menyinari lingkungan Anda.

Putih hangat hingga sejuk dapat disetel dan mode preset



Pilih dari rentang putih sejuk yang memberi energi hingga putih hangat yang lembut, atau cukup pilih dari mode preset seperti Focus dan Relax guna menciptakan suasana terbaik untuk aktivitas Anda.

Suasana yang Disesuaikan



Buat perpaduan berbagai mode cahaya berwarna dan putih untuk menciptakan suasana cahaya yang sempurna untuk momen Anda setiap hari. Simpan dan aktifkan kapan saja dengan aplikasi, remote, atau kendali suara.

Lebih terang



Terangi rumah Anda dengan lampu lumen tinggi ini. Dengan kecerahan yang cukup untuk membantu Anda melakukan berbagai tugas, atau untuk aktivitas santai, lampu ini juga bekerja sangat baik di ruang besar dengan plafon tinggi.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: A80
- Soket: E27
- Jenis kaca: frosted
- Lapisan bohlam: Suram
- Dapat diredupkan: Y

Dimensi lampu

- Berat: 0,3 kg

Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun
- Faktor perawatan lumen: 70%
- Jumlah siklus sakelar: 50.000
- Nominal masa pakai: 15.000

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Terintegrasi dengan LED: Y
- Energi Surya: Tidak
- Lampu Warm glow dapat diredupkan: Tidak

Karakteristik cahaya

- Konsistensi warna: 6 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): ≥ 90
- Suhu warna: 2200–6500 K
- Kategori Warna Cahaya: Warna-warni
- Flux cahaya nominal: 2452 lm
- Waktu mulai: < 0.5 s
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: cahaya penuh seketika
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 132

Lain-lain

- EyeComfort: Y

Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 140 mA

Informasi kemasan

- EAN: 8719514451872
- EOC: 871951445187200
- Nama produk: PHI WFB 18.5W/150W E27 922-65 RGB 1PF/6

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5
- Voltase: 220–240 V
- Watt yang setara: 150 W
- Daya: 18,5 W

Dimensi dan berat produk

- Tinggi keseluruhan: 163 mm
- Panjang keseluruhan: 163 mm
- Lebar keseluruhan: 83 mm

Nilai terukur

- Nilai masa pakai: 15.000
- Flux cahaya terukur: 2452 lm
- Daya listrik terukur: 18.5 W

Layanan

- Garansi: 2 tahun

Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50–60
- Teknologi lampu: LED

Bohlam

- Software yang dapat diupdate: Y

Dukungan

- Kompatibel dengan fitur Efek: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Periode dukungan yang ditentukan: Minimum of 60 months after introduction date
- Jumlah maksimum aksesori: 9999
- Protokol komunikasi: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibilitas dengan sistem pihak ketiga: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Shortcuts
- Fungsionalitas Matter: Melalui hub pihak ketiga (Wi-Fi)

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8719514451872
- Berat bersih: 0,3 kg
- Berat kotor: 0,39 kg
- Tinggi: 21,6 cm
- Panjang: 10,5 cm
- Lebar: 10,7 cm



Tanggal dikeluarkan:
2026-05-30
Versi: 0.51

© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com