




Candle 40W C37 E14

Bohlam berbentuk lilin penuh warna LED WiZ menghadirkan pencahayaan cerdas untuk kehidupan sehari-hari Anda. Sempurna untuk perlengkapan dekoratif apa pun dengan alas medium E14. Ciptakan suasana pilihan Anda dengan 16 juta warna serta cahaya putih hangat hingga sejuk. Anda dapat mengatur jadwal untuk menyalakan dan mematikan lampu sesuai dengan rutinitas harian atau mingguan Anda, mengontrol dengan smartphone atau suara Anda, dan memiliki akses jarak jauh ke lampu bahkan saat Anda tidak di rumah. Lampu WiZ terhubung ke Wi-Fi Anda yang sudah ada, perangkat keras tambahan tidak diperlukan.

SOROTAN PRODUK

- Lampu pintar warna-warni
- Hingga 470 lumen
- Mudah dipasang dan digunakan
- Kontrol dengan aplikasi atau perintah suara



Fungsi pencahayaan cerdas mudah diatur

Nikmati manfaat fitur pintar secara instan, hanya dengan menyambungkan lampu WiZ ke jaringan Wi-Fi Anda. Kendalikan lampu dengan mudah saat Anda jauh dari rumah dan jadwalkan lampu untuk menyala dan mati secara otomatis. Tidak perlu memasang perangkat keras tambahan seperti hub atau gateway!




Kontrol dengan platform rumah pintar Matter apa pun

Produk ini bersertifikat Matter, memungkinkan kontrol mudah melalui Google Home, Amazon Alexa, Apple Home, atau platform rumah pintar berbasis Matter lainnya pilihan Anda.



Lampu SpaceSense™ eksklusif yang menyala saat ada gerakan

Teknologi SpaceSense WiZ mengubah lampu Anda menjadi sensor gerakan. Dengan minimal dua lampu WiZ dalam satu ruangan, Anda dapat mengaktifkan fitur SpaceSense di aplikasi WiZ serta menyalakan dan mematikan lampu secara otomatis dengan deteksi gerakan. It's simple. It's SpaceSense. It's WiZ.



Pantau konsumsi energi Anda

Dapatkan gambaran umum konsumsi energi lampu Anda dengan aplikasi WiZ. Akses laporan mingguan atau harian dengan mudah untuk membantu Anda memantau konsumsi energi di rumah.



Atur lampu untuk mengikuti jadwal Anda

Otomatiskan lampu pintar Anda untuk mengikuti rutinitas harian atau mingguan Anda. Jadwalkan lampu Anda untuk menyala di pagi hari atau sebelum Anda tiba di rumah, dan padam saat tidak diperlukan untuk menghemat energi.



Jutaan warna dan mode cahaya yang berubah-ubah untuk membuat hari Anda menyenangkan

Pilih warna cahaya apa pun yang Anda sukai atau cukup terapkan mode cahaya dinamis yang kami desain untuk Anda. Perapian atau Laut, misalnya, akan membantu Anda menciptakan nuansa menakjubkan dan meningkatkan suasana hati Anda.



SPEKIFIKASI

KARAKTERISTIK LAMPU

Penggunaan: Dalam ruangan
Bentuk lampu: C37
Soket: E14
Jenis kaca: frosted
Dapat diredupkan: Y

DIMENSI LAMPU

Berat: 0,045 kg

DAYA TAHAN

Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun
Faktor perawatan lumen: 70%
Jumlah siklus sakelar: 50.000
Nominal masa pakai: 15.000

FITUR EKSTRA/AKSESORI YANG DISERTAKAN

Terintegrasi dengan LED: Y
Energi Surya: Tidak
Lampu Warm glow dapat diredupkan: Tidak

KARAKTERISTIK CAHAYA

Konsistensi warna: 6 SDCM
Indeks renderasi warna (CRI): ≥ 90
Suhu warna: 2200-6500 K
Kategori Warna Cahaya: Warna-warni
Flux cahaya nominal: 470 lm
Waktu mulai: < 0.5 s
Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: cahaya penuh seketika
Daya Penerangan (terukur) (Nom): 95

KARAKTERISTIK LAIN

Lampu saat ini: 40 mA

INFORMASI KEMASAN

EAN: 8719514550933
EOC: 871951455093300
Nama produk: Wi-Fi BLE 40W C37
E14 922-65 RGB 1CT/6

KONSUMSI DAYA

Faktor daya: 0.48
Voltase: AC 220-240 V
Daya: 4,9 W

DIMENSI DAN BERAT PRODUK

Tinggi keseluruhan: 116 mm
Panjang keseluruhan: 116 mm
Lebar keseluruhan: 39 mm

NILAI TERUKUR

Nilai masa pakai: 15.000
Flux cahaya terukur: 470 lm
Daya listrik terukur: 4.9 W

LAYANAN

Garansi: 2 tahun

SPEKIFIKASI TEKNIS

Frekuensi: 50-60
Teknologi lampu: LED

BOHLAM

Software yang dapat diupdate: Y

DUKUNGAN

Kompatibel dengan fitur Efek: Yes
WiFi: 802.11b/g/n
Periode dukungan yang ditentukan: Minimum of 60 months after introduction date
Jumlah maksimum aksesoris: 9999
Protokol komunikasi: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Kompatibilitas dengan sistem pihak ketiga: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung Smartthings Siri Shortcuts
Fungsionalitas Matter: Melalui hub pihak ketiga (Wi-Fi)

DIMENSI DAN BERAT KEMASAN

EAN/UPC - produk: 8719514550933
Berat bersih: 0,05 kg
Berat kotor: 0,08 kg
Tinggi: 13 cm
Panjang: 7 cm
Lebar: 7 cm



© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Informasi yang diberikan di sini dapat berubah, tanpa pemberitahuan. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kuotasi atau kontrak, kecuali jika telah disetujui oleh Signify. Semua merek dagang dimiliki oleh Signify Holding atau pemiliknya masing-masing.