




Downlight tanam 4 inci 9W

Dapatkan nuansa cahaya putih hangat atau sejuk yang dapat disetel di rumah Anda dengan lampu downlight tanam cerdas WiZ 4 inci. Lampu ini terhubung dengan WiZ. Gunakan dengan Wi-Fi untuk mengontrol lampu dengan aplikasi WiZ atau suara Anda.

SOROTAN PRODUK

- Putih yang dapat disetel
- Tampilan cahaya Ø102-110MM
- IP20/Plastik/Putih



Fungsi pencahayaan cerdas mudah diatur

Nikmati manfaat fitur pintar secara instan, hanya dengan menyambungkan lampu WiZ ke jaringan Wi-Fi Anda. Kendalikan lampu dengan mudah saat Anda jauh dari rumah dan jadwalkan lampu untuk menyala dan mati secara otomatis. Tidak perlu memasang perangkat keras tambahan seperti hub atau gateway!




Kontrol dengan platform rumah pintar Matter apa pun

Produk ini bersertifikat Matter, memungkinkan kontrol mudah melalui Google Home, Amazon Alexa, Apple Home, atau platform rumah pintar berbasis Matter lainnya pilihan Anda.



Lampu SpaceSense™ eksklusif yang menyala saat ada gerakan

Teknologi SpaceSense WiZ mengubah lampu Anda menjadi sensor gerakan. Dengan minimal dua lampu WiZ dalam satu ruangan, Anda dapat mengaktifkan fitur SpaceSense di aplikasi WiZ serta menyalakan dan mematikan lampu secara otomatis dengan deteksi gerakan. It's simple. It's SpaceSense. It's WiZ.



Pantau konsumsi energi Anda

Dapatkan gambaran umum konsumsi energi lampu Anda dengan aplikasi WiZ. Akses laporan mingguan atau harian dengan mudah untuk membantu Anda memantau konsumsi energi di rumah.



Atur lampu untuk mengikuti jadwal Anda

Otomatiskan lampu pintar Anda untuk mengikuti rutinitas harian atau mingguan Anda. Jadwalkan lampu Anda untuk menyala di pagi hari atau sebelum Anda tiba di rumah, dan padam saat tidak diperlukan untuk menghemat energi.



Dapatkan suasana yang pas dengan cahaya putih hangat hingga sejuk yang dapat disetel

Pilih dari rentang cahaya putih sejuk yang memberi energi hingga putih hangat yang lembut, atau cukup pilih dari mode preset seperti Focus dan Relax guna menciptakan suasana terbaik untuk aktivitas Anda.

SPEKIFIKASI

KARAKTERISTIK LAMPU

Penggunaan: Dalam ruangan
Dapat diredukkan: Y

DESAIN DAN LAPISAN

Warna: Putih
Bahan: Plastik

DAYA TAHAN

Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun
Faktor perawatan lumen: 70%
Jumlah siklus sakelar: 7.500
Nominal masa pakai: 15.000

FITUR EKSTRA/AKSESORI YANG DISERTAKAN

Dapat diredukkan dengan remote control: Y
Terintegrasi dengan LED: Y
Termasuk remote control: Tidak
Energi Surya: Tidak
Lampu Warm glow dapat diredukkan: Tidak

KARAKTERISTIK CAHAYA

Sudut cahaya: 110
Konsistensi warna: 6 SDCM
Indeks renderasi warna (CRI): ≥ 80
Suhu warna: 2700-6500 K
Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 2
Daya Penerangan (terukur) (Nom): 83

LAIN-LAIN

Dirancang khusus untuk: Dapur Kamar Tidur Ruang Makan Ruang Keluarga

KARAKTERISTIK LAIN

Lampu saat ini: 70 mA

KONSUMSI DAYA

Faktor daya: 0.51
Voltase: 220-240 V

DIMENSI DAN BERAT PRODUK

Berat bersih: 0,091 kg
Jarak resesi: 101 mm
Tinggi keseluruhan: 47 mm
Panjang keseluruhan: 120 mm
Lebar keseluruhan: 120 mm
Potongan Plafon Tanam: 10.5 cm x 10.5 cm

LAYANAN

Garansi: 2 tahun

SPEKIFIKASI TEKNIS

Diameter: 120 mm
Total lumen output lampu: 750@6500K
Teknologi lampu: LED
Warna cahaya: Cahaya putih yang dapat diatur
Termasuk lampu Watt: 9
Kode IP: IP20 | Perlindungan jari
Kelas perlindungan: Kelas II

BOHLAM

Software yang dapat diupdate: Y

DUKUNGAN

Kompatibel dengan fitur Efek: Yes
WiFi: 802.11b/g/n
Periode dukungan yang ditentukan: Minimum of 60 months after introduction date
Jumlah maksimum aksesori: 9999
Protokol komunikasi: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Kompatibilitas dengan sistem pihak ketiga: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung Smartthings Siri Shortcuts
Fungsionalitas Matter: Melalui hub pihak ketiga (Wi-Fi)

DIMENSI DAN BERAT KEMASAN

EAN/UPC - produk: 8719514552814
Berat bersih: 0,09 kg
Berat kotor: 0,12 kg
Tinggi: 12,3 cm
Panjang: 5,5 cm
Lebar: 12,2 cm