




Bohlam 40W P45 E27

Manfaatkan nuansa cahaya warna-warni di ruang interior Anda dengan bohlam pintar penuh warna WiZ dengan dudukan E27. Gunakan dengan aplikasi WiZ atau suara Anda untuk meredupkan dan mencerahkan atau menggunakan mode lampu prasetel pada pengaturan Wi-Fi.

SOROTAN PRODUK

- Lampu pintar warna-warni
- Hingga 470 lumen
- Mudah dipasang dan digunakan
- Kontrol dengan aplikasi atau perintah suara



Fungsi pencahayaan cerdas mudah diatur

Nikmati manfaat fitur pintar secara instan, hanya dengan menyambungkan lampu WiZ ke jaringan Wi-Fi Anda. Kendalikan lampu dengan mudah saat Anda jauh dari rumah dan jadwalkan lampu untuk menyala dan mati secara otomatis. Tidak perlu memasang perangkat keras tambahan seperti hub atau gateway!




Kontrol dengan platform rumah pintar Matter apa pun

Produk ini bersertifikat Matter, memungkinkan kontrol mudah melalui Google Home, Amazon Alexa, Apple Home, atau platform rumah pintar berbasis Matter lainnya pilihan Anda.




Atur lampu untuk mengikuti jadwal Anda

Otomatiskan lampu pintar Anda untuk mengikuti rutinitas harian atau mingguan Anda. Jadwalkan lampu Anda untuk menyala di pagi hari atau sebelum Anda tiba di rumah, dan padam saat tidak diperlukan untuk menghemat energi.



Ciptakan suasana cahaya sempurna Anda

Buat perpaduan warna dan mode cahaya putih yang berbeda-beda untuk menciptakan suasana cahaya yang sempurna untuk momen Anda sehari-hari. Cukup simpan Suasana baru Anda dan pilih kapan saja dengan aplikasi WiZ atau perintah suara.



Jutaan warna dan mode cahaya yang berubah-ubah untuk membuat hari Anda menyenangkan

Pilih warna cahaya apa pun yang Anda sukai atau cukup terapkan mode cahaya dinamis yang kami desain untuk Anda. Perapian atau Laut, misalnya, akan membantu Anda menciptakan nuansa menakjubkan dan meningkatkan suasana hati Anda.



Dapatkan suasana yang pas dengan cahaya putih hangat hingga sejuk yang dapat disetel

Pilih dari rentang cahaya putih sejuk yang memberi energi hingga putih hangat yang lembut, atau cukup pilih dari mode preset seperti Focus dan Relax guna menciptakan suasana terbaik untuk aktivitas Anda.



SPEKIFIKASI

KARAKTERISTIK LAMPU

Penggunaan: Dalam ruangan
Bentuk lampu: P45
Soket: E27
Jenis kaca: frosted
Dapat diredupkan: Y

DIMENSI LAMPU

Berat: 0,05 kg

DAYA TAHAN

Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun
Faktor perawatan lumen: 70%
Jumlah siklus sakelar: 50.000
Nominal masa pakai: 15.000

FITUR EKSTRA/AKSESORI YANG DISERTAKAN

Terintegrasi dengan LED: Y
Energi Surya: Tidak
Lampu Warm glow dapat diredupkan: Tidak

KARAKTERISTIK CAHAYA

Konsistensi warna: 6 SDCM
Indeks renderasi warna (CRI): ≥ 90
Suhu warna: 2200-6500 K
Kategori Warna Cahaya: Warna-warni
Flux cahaya nominal: 470 lm
Waktu mulai: < 0.5 s
Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: cahaya penuh seketika
Daya Penerangan (terukur) (Nom): 95

KARAKTERISTIK LAIN

Lampu saat ini: 40 mA

INFORMASI KEMASAN

EAN: 8719514554696
EOC: 871951455469600
Nama produk: Wi-Fi BLE 40W P45 E27 922-65 RGB 1CT/6

KONSUMSI DAYA

Faktor daya: 0.5
Voltase: AC 220-240 V
Daya: 4,9 W

DIMENSI DAN BERAT PRODUK

Tinggi keseluruhan: 101 mm
Panjang keseluruhan: 101 mm
Lebar keseluruhan: 45 mm

NILAI TERUKUR

Nilai masa pakai: 15.000
Flux cahaya terukur: 470 lm
Daya listrik terukur: 4.9 W

LAYANAN

Garansi: 2 tahun

SPEKIFIKASI TEKNIS

Frekuensi: 50-60
Teknologi lampu: LED

DUKUNGAN

Kompatibel dengan fitur Efek: Yes
WiFi: 802.11b/g/n
Periode dukungan yang ditentukan: Minimum of 60 months after introduction date
Jumlah maksimum aksesori: 9999
Protokol komunikasi: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Kompatibilitas dengan sistem pihak ketiga: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung Smartthings Siri Shortcuts
Fungsionalitas Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

DIMENSI DAN BERAT KEMASAN

EAN/UPC - produk: 8719514554696
Berat bersih: 0,05 kg
Berat kotor: 0,09 kg
Tinggi: 16 cm
Panjang: 7 cm
Lebar: 7 cm



© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Informasi yang diberikan di sini dapat berubah, tanpa pemberitahuan. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kuotasi atau kontrak, kecuali jika telah disetujui oleh Signify. Semua merek dagang dimiliki oleh Signify Holding atau pemiliknya masing-masing.