




Downlight tanam 5 inci 10W

Nikmati tempat bahagia Anda dengan lampu downlight WiZ penuh warna. Ciptakan suasana sempurna untuk setiap momen—baik berfokus pada pekerjaan, berpesta, maupun bersantai bersama orang yang Anda cintai. Distribusi cahaya yang merata menghilangkan titik gelap dan memenuhi ruangan Anda dengan cahaya yang dapat diredupkan dan bebas kedip. Wi-Fi tentu saja dapat dikontrol menggunakan aplikasi WiZ, remote WiZ, atau suara Anda.

SOROTAN PRODUK

- Warna-warni
- Tampilan cahaya Ø120-130MM
- IP20/Plastik/Putih



Fungsi pencahayaan cerdas mudah diatur

Nikmati manfaat fitur pintar secara instan, hanya dengan menyambungkan lampu WiZ ke jaringan Wi-Fi Anda. Kendalikan lampu dengan mudah saat Anda jauh dari rumah dan jadwalkan lampu untuk menyala dan mati secara otomatis. Tidak perlu memasang perangkat keras tambahan seperti hub atau gateway!




Kontrol dengan platform rumah pintar Matter apa pun

Produk ini bersertifikat Matter, memungkinkan kontrol mudah melalui Google Home, Amazon Alexa, Apple Home, atau platform rumah pintar berbasis Matter lainnya pilihan Anda.




Lampu SpaceSense™ eksklusif yang menyala saat ada gerakan

Teknologi SpaceSense WiZ mengubah lampu Anda menjadi sensor gerakan. Dengan minimal dua lampu WiZ dalam satu ruangan, Anda dapat mengaktifkan fitur SpaceSense di aplikasi WiZ serta menyalakan dan mematikan lampu secara otomatis dengan deteksi gerakan. It's simple. It's SpaceSense. It's WiZ.



Pantau konsumsi energi Anda

Dapatkan gambaran umum konsumsi energi lampu Anda dengan aplikasi WiZ. Akses laporan mingguan atau harian dengan mudah untuk membantu Anda memantau konsumsi energi di rumah.



Ciptakan suasana cahaya sempurna Anda

Buat perpaduan warna dan mode cahaya putih yang berbeda-beda untuk menciptakan suasana cahaya yang sempurna untuk momen Anda sehari-hari. Cukup simpan Suasana baru Anda dan pilih kapan saja dengan aplikasi WiZ atau perintah suara.



Jutaan warna dan mode cahaya yang berubah-ubah untuk membuat hari Anda menyenangkan

Pilih warna cahaya apa pun yang Anda sukai atau cukup terapkan mode cahaya dinamis yang kami desain untuk Anda. Perapian atau Laut, misalnya, akan membantu Anda menciptakan nuansa menakjubkan dan meningkatkan suasana hati Anda.



SPEKIFIKASI

KARAKTERISTIK LAMPU

Penggunaan: Dalam ruangan
Dapat diredupkan: Y

DESAIN DAN LAPISAN

Warna: Putih
Bahan: Plastik

DAYA TAHAN

Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 25 tahun
Faktor perawatan lumen: 70%
Jumlah siklus sakelar: 12.500
Nominal masa pakai: 25.000

FITUR EKSTRA/AKSESORI YANG DISERTAKAN

Dapat diredupkan dengan remote control: Y
Terintegrasi dengan LED: Y
Termasuk remote control: Tidak

KARAKTERISTIK CAHAYA

Sudut berkas cahaya: 110 °
Konsistensi warna: 6 SDCM
Indeks renderasi warna (CRI): ≥90
Suhu warna: 2200-6500 K
Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 2
Daya Penerangan (terukur) (Nom): 82

LAIN-LAIN

Dirancang khusus untuk: Ruang Keluarga Dapur Ruang Makan Kamar Tidur

KARAKTERISTIK LAIN

Lampu saat ini: 72 mA

KONSUMSI DAYA

Faktor daya: 0.5
Voltase: 220-240 V

DIMENSI DAN BERAT PRODUK

Berat bersih: 0,162 kg
Jarak resesi: 50 mm
Tinggi keseluruhan: 49,5 mm
Potongan Plafon Tanam: 12.5 cm x 12.5 cm

LAYANAN

Garansi: 2 tahun

SPEKIFIKASI TEKNIS

Diameter: 145 mm
Total lumen output lampu: 820
Warna cahaya: Cahaya berwarna dan putih (RGBW)
Termasuk lampu Watt: 10
Kode IP: IP20 | Perlindungan jari
Kelas perlindungan: Kelas II

DUKUNGAN

Kompatibel dengan fitur Efek: Yes
WiFi: Wireless G
Periode dukungan yang ditentukan: Minimum of 60 months after introduction date
Jumlah maksimum aksesoris: 9999
Protokol komunikasi: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Kompatibilitas dengan sistem pihak ketiga: Alexa Google Home IFTTT
Klikan-klikuit Matter Samsung Smartthings Sonos

DIMENSI DAN BERAT KEMASAN

EAN/UPC - produk: 8719514554757
Berat bersih: 0,16 kg
Berat kotor: 0,2 kg
Tinggi: 14,8 cm
Panjang: 5,7 cm
Lebar: 14,8 cm



© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Informasi yang diberikan di sini dapat berubah, tanpa pemberitahuan. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kuotasi atau kontrak, kecuali jika telah disetujui oleh Signify. Semua merek dagang dimiliki oleh Signify Holding atau pemiliknya masing-masing.