




Gradient Light Bars

Hadirkan pencahayaan dinamis ke rumah Anda dengan WiZ Gradient Light Bars (termasuk 2). Nikmati teknologi RGBIC untuk tampilan multi-warna. Posisikan secara horizontal, vertikal, atau di belakang TV Anda untuk menghadirkan suasana yang sempurna. Mode prasetel memungkinkan Anda beralih antara mode cahaya dinamis, statis, atau yang dapat disesuaikan. Anda bahkan dapat membuat lampu berdenyut mengikuti musik, atau menyinkronkan dengan layar TV Anda (diperlukan HDMI Sync Box).

SOROTAN PRODUK

- Beberapa warna sekaligus
- Beberapa opsi penempatan
- Sinkronkan dengan TV (Sync Box diperlukan)



Kontrol dengan platform rumah pintar

Matter apa pun

Produk ini bersertifikat Matter, memungkinkan kontrol mudah melalui Google Home, Amazon Alexa, Apple Home, atau platform rumah pintar berbasis Matter lainnya pilihan Anda.

Gunakan sesuai keinginan dan di mana pun Anda suka

Letakkan Gradient Light Bar kami secara horizontal atau vertikal pada lemari TV atau meja, atau pasang di belakang TV/monitor Anda menggunakan braket belakang magnetik. Dengan rotasi 100°, Anda dapat menyebarkan efek pencahayaan untuk menghadirkan suasana yang sempurna.

Jutaan warna dan mode cahaya yang berubah-ubah untuk membuat hari Anda menyenangkan

Pilih warna cahaya apa pun yang Anda suka atau cukup terapkan mode cahaya dinamis yang kami desain untuk Anda. Perapian atau Laut, misalnya, akan membantu Anda menciptakan nuansa menakjubkan dan meningkatkan suasana hati Anda.



Sinkronisasikan Lampu ke Musik

Selami ritme dengan fitur Sinkronisasi Musik kami. Sinkronkan lampu Anda dengan lagu favorit Anda dengan mudah. Jangan lupa untuk meletakkan perangkat seluler Anda di dekat speaker untuk keselarasan sempurna antara suara dan cahaya.

Pencahayaan sekitar yang imersif

Sinkronkan lampu Anda dengan musik dan video menggunakan HDMI Sync Box untuk meningkatkan pengalaman hiburan Anda. Sempurna untuk film dan permainan, fitur Sinkronisasi menghadirkan suasana seperti teater yang benar-benar mendalam yang menghidupkan konten Anda.

Mode cahaya statis dan dinamis untuk meningkatkan suasana hati Anda

Pilih dari jutaan warna atau rangkaian mode cahaya yang kami rancang untuk Anda. Dengan begitu banyak opsi, Anda dapat menghadirkan keajaiban di semua liburan, pesta, acara berkumpul intim, dan suasana sehari-hari Anda!



SPESIFIKASI

NULL

Warna kabel: hitam

KARAKTERISTIK LAMPU

Penggunaan: Dalam ruangan

Dapat diredukan: Y

DESAIN DAN LAPISAN

Warna: Hitam

Bahan: Plastik

DAYA TAHAN

Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun

Faktor perawatan lumen: 0,7

Jumlah siklus sakelar: 50.000

Nominal masa pakai: 15.000

FITUR EKSTRA/AKSESORI YANG DISERTAKAN

Dapat diredukan dengan remote control: Y

Terintegrasi dengan LED: Y

Tombol nyala/mati pada kabel: Tidak

Termasuk adaptor daya: Y

Termasuk remote control: Tidak

KARAKTERISTIK CAHAYA

Indeks renderasi warna (CRI): -

Waktu pemanasan hingga 60%

cahaya: <2

LAIN-LAIN

Dirancang khusus untuk: Suasana

KARAKTERISTIK LAIN

Lampu saat ini: 49 mA

KONSUMSI DAYA

Faktor daya: 0,7

Voltase: 220-240 V

DIMENSI DAN BERAT PRODUK

Berat bersih: 0,545 kg

Tinggi: 5,04 cm

Panjang: 31,8 cm

Lebar: 9 cm

Tinggi keseluruhan: 5,04 mm

Panjang keseluruhan: 31,8 mm

Lebar keseluruhan: 9 mm

LAYANAN

Garansi: 2 tahun

SPESIFIKASI TEKNIS

Total lumen output lampu: NA

Warna cahaya: Cahaya berwarna gradien (RGBIC)

Termasuk lampu Watt: 8.2

Kode IP: IP20 | Perlindungan jari

Kelas perlindungan: Kelas II

BOHLAM

Software yang dapat diupdate: Y

DUKUNGAN

Kompatibel dengan fitur Efek: Yes

WiFi: Wireless G

Periode dukungan yang ditentukan:

Minimum of 60 months after introduction date

Jumlah maksimum aksesori: 9999

Protokol komunikasi: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

Kompatibilitas dengan sistem pihak ketiga: Alexa Google Home IFTTT

Klik aanklikuit Matter Samsung

Smarthings Sonos

DIMENSI DAN BERAT KEMASAN

EAN/UPC - produk: 8719514865433

Berat bersih: 0,55 kg

Berat kotor: 0,81 kg

Tinggi: 17,1 cm

Panjang: 7,4 cm

Lebar: 41,3 cm



© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Informasi yang diberikan di sini dapat berubah, tanpa pemberitahuan. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kuotasi atau kontrak, kecuali jika telah disetujui oleh Signify. Semua merek dagang dimiliki oleh Signify Holding atau pemiliknya masing-masing.