



Gradient Floor Light

Hiasi ruangan dengan WiZ Gradient Floor Light. Nikmati teknologi RGBIC untuk layar multi-warna yang menakjubkan yang memenuhi ruangan dalam cahaya. Desainnya yang ramping dan minimalis cocok dengan sudut mana pun, sementara mode prasetel yang dapat disesuaikan memungkinkan Anda memilih antara animasi dinamis atau cahaya statis yang lembut. Anda bahkan dapat membuat lampu berdenyut mengikuti musik, atau mencocokkan dengan warna layar TV Anda (diperlukan HDMI Sync Box).


SOROTAN PRODUK

- Beberapa warna sekaligus
- Desain ramping dan minimalis
- Sinkronkan dengan TV (Sync Box diperlukan)



Kontrol dengan platform rumah pintar Matter apa pun

Produk ini bersertifikat Matter, memungkinkan kontrol mudah melalui Google Home, Amazon Alexa, Apple Home, atau platform rumah pintar berbasis Matter lainnya pilihan Anda.




Jutaan warna dan mode cahaya yang berubah-ubah untuk membuat hari Anda menyenangkan

Pilih warna cahaya apa pun yang Anda sukai atau cukup terapkan mode cahaya dinamis yang kami desain untuk Anda. Perapian atau Laut, misalnya, akan membantu Anda menciptakan nuansa menakutkan dan meningkatkan suasana hati Anda.




Sinkronisasikan Lampu ke Musik

Selami ritme dengan fitur Sinkronisasi Musik kami. Sinkronkan lampu Anda dengan lagu favorit Anda dengan mudah. Jangan lupa untuk meletakkan perangkat seluler Anda di dekat speaker untuk keselarasan sempurna antara suara dan cahaya.



Pencahayaan sekitar yang imersif

Sinkronkan lampu Anda dengan video (diperlukan HDMI Sync Box) dan musik untuk meningkatkan hiburan di rumah Anda. Sempurna untuk film dan permainan, fitur Sinkronisasi menghadirkan pengalaman seperti di teater yang benar-benar mendalam yang menghidupkan konten Anda.



Mode cahaya statis dan dinamis untuk meningkatkan suasana hati Anda

Pilih dari jutaan warna atau rangkaian mode cahaya yang kami rancang untuk Anda. Dengan begitu banyak opsi, Anda dapat menghadirkan keajaiban di semua liburan, pesta, acara berkumpul intim, dan suasana sehari-hari Anda!



Efek cahaya gradien yang memukau

Rasakan keindahan pencahayaan gradien, yang memungkinkan berbagai warna mengalir mulus bersama-sama untuk menciptakan efek cahaya yang memukau. Tambahkan energi semarak ke ruangan mana pun dengan desain dinamis ini.



SPEKIFIKASI

GENERAL

Warna kabel: hitam

KARAKTERISTIK LAMPU

Penggunaan: Dalam ruangan
Dapat diredupkan: Y

DESAIN DAN LAPISAN

Warna: Hitam
Bahan: Aluminium

DAYA TAHAN

Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun
Faktor perawatan lumen: 0.7
Jumlah siklus sakelar: 50.000
Nominal masa pakai: 15.000

FITUR EKSTRA/AKSESORI YANG DISERTAKAN

Dapat diredupkan dengan remote control: Y
Terintegrasi dengan LED: Y
Tombol nyala/mati pada kabel: Tidak
Termasuk adaptor daya: Y
Termasuk remote control: Tidak
Energi Surya: Tidak
Lampu Warm glow dapat diredupkan: Tidak

KARAKTERISTIK CAHAYA

Indeks renderasi warna (CRI): -
Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: <2

LAIN-LAIN

Dirancang khusus untuk: Suasana

KARAKTERISTIK LAIN

Lampu saat ini: 58 mA

KONSUMSI DAYA

Faktor daya: 0.7
Voltase: 220-240 V

DIMENSI DAN BERAT PRODUK

Berat bersih: 1.347 kg
Panjang: 135,5 cm
Panjang keseluruhan: 135,5 mm

LAYANAN

Garansi: 2 tahun

SPEKIFIKASI TEKNIS

Diameter: 90 mm
Total lumen output lampu: NA
Teknologi lampu: LED
Warna cahaya: Cahaya berwarna gradien (RGBIC)
Termasuk lampu Watt: 9.7
Kode IP: IP22 | Perlindungan jari dan tetesan air saat perangkat dimiringkan hingga 15°
Kelas perlindungan: Kelas II

BOHLAM

Software yang dapat diupdate: Y

DUKUNGAN

Kompatibel dengan fitur Efek: Yes
WiFi: 802.11b/g/n
Periode dukungan yang ditentukan: Minimum of 60 months after introduction date
Jumlah maksimum aksesori: 9999
Protokol komunikasi: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Kompatibilitas dengan sistem pihak ketiga: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung Smartthings Siri Shortcuts
Fungsionalitas Matter: Melalui hub pihak ketiga (Wi-Fi)

DIMENSI DAN BERAT KEMASAN

EAN/UPC - produk: 8719514865457
Berat bersih: 1,33 kg
Berat kotor: 3,01 kg
Tinggi: 14,8 cm
Panjang: 143,4 cm
Lebar: 14,3 cm



© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Informasi yang diberikan di sini dapat berubah, tanpa pemberitahuan. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kuotasi atau kontrak, kecuali jika telah disetujui oleh Signify. Semua merek dagang dimiliki oleh Signify Holding atau pemiliknya masing-masing.