



## Kit GU10



Beralihlah dari lampu konvensional ke lampu pintar LED dengan Kit Lampu Sorot LED WiZ GU10! Dengan WiZ, Anda dapat mengendalikan lampu dari jarak jauh, membuat jadwal yang menerangi setiap aktivitas Anda, dan beralih dari suasana kantor rumah ke suasana pesta dalam sekejap. Ditambah lagi, dengan peningkatan efisiensi energi, Anda juga akan melihat perbedaannya pada tagihan listrik Anda!

## SOROTAN PRODUK

- Warna-warni
- Cahaya terang, warna semarak
- Pengaturan dan kontrol yang mudah



#### Kontrol dengan platform rumah pintar

#### Matter apa pun

Produk ini bersertifikat Matter, memungkinkan kontrol mudah melalui Google Home, Amazon Alexa, Apple Home, atau platform rumah pintar berbasis Matter lainnya pilihan Anda.

#### Ciptakan suasana cahaya sempurna Anda

Buat perpaduan warna dan mode cahaya putih yang berbeda-beda untuk menciptakan suasana cahaya yang sempurna untuk momen Anda sehari-hari. Cukup simpan Suasana baru Anda dan pilih kapan saja dengan aplikasi WiZ atau perintah suara.

#### Jutaan warna dan mode cahaya yang berubah-ubah untuk membuat hari Anda menyenangkan

Pilih warna cahaya apa pun yang Anda suka atau cukup terapkan mode cahaya dinamis yang kami desain untuk Anda. Perapian atau Laut, misalnya, akan membantu Anda menciptakan nuansa menakjubkan dan meningkatkan suasana hati Anda.



#### Kontrol perangkat dari mana saja dengan smartphone Anda.

Tidak perlu khawatir apakah perangkat listrik dibiarkan menyala saat tidak ada orang di rumah. Cukup matikan atau kontrol perangkat lain di mana pun Anda berada menggunakan smartphone Anda.

#### Warna cerah dan jelas serta corak putih

Ciptakan aksen yang jelas dengan memilih dari jutaan warna dan berbagai corak putih. Sudut berkas cahaya 36 derajat memastikan lingkungan sekitar dihiasi dengan cahaya terang dan seragam.

#### Solusi All-in-one

Kit pintar LED ini mencakup semua yang Anda butuhkan untuk dengan mudah meningkatkan pencahayaan rumah Anda ke LED pintar demi efisiensi energi yang lebih besar dan semua manfaat pencahayaan terkoneksi.



# SPESIFIKASI

## KARAKTERISTIK LAMPU

Penggunaan: Dalam ruangan  
Dapat diredukan: Y

## DESAIN DAN LAPISAN

Warna: Putih  
Bahan: Logam Plastik

## DAYA TAHAN

Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun  
Faktor perawatan lumen: 70%  
Jumlah siklus saklar: 50.000  
Nominal masa pakai: 15.000

## FITUR EKSTRA/AKSESORI YANG DISERTAKAN

Kepala lampu yang dapat disesuaikan: Yes  
Dapat diredukan dengan remote control: Y  
Terintegrasi dengan LED: Tidak  
Termasuk remote control: Tidak

## KARAKTERISTIK CAHAYA

Sudut berkas cahaya: 36 °  
Konsistensi warna: 6 SDCM  
Indeks renderasi warna (CRI): 90  
Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 2

## LAIN-LAIN

Dirancang khusus untuk: Suasana

## KARAKTERISTIK LAIN

Lampu saat ini: 40 mA

## KONSUMSI DAYA

Voltase: 220-240 V

## DIMENSI DAN BERAT PRODUK

Berat bersih: 0,155 kg  
Panjang tampilan cahaya: 6.8-7.5 cm  
Lebar tampilan cahaya: 6.8-7.5 cm  
Jarak resesi: 10 mm  
Tinggi keseluruhan: 72 mm

## LAYANAN

Garansi: 3 tahun

## SPESIFIKASI TEKNIK

Diameter: 90 mm  
Total lumen output lampu: 400  
Warna cahaya: Cahaya berwarna dan putih (RGBW)  
Termasuk lampu Watt: MAX 5 LED  
GU10  
Kode IP: IP20 | Perlindungan jari  
Kelas perlindungan: Kelas II

## DUKUNGAN

Kompatibel dengan fitur Efek: Yes  
WiFi: Wireless G  
Periode dukungan yang ditentukan: Minimum of 60 months after introduction date  
Jumlah maksimum aksesori: 9999  
Protokol komunikasi: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

## DIMENSI DAN BERAT KEMASAN

EAN/UPC - produk: 8719514865631  
Berat bersih: 0,16 kg  
Berat kotor: 0,36 kg  
Tinggi: 7 cm  
Panjang: 12,5 cm  
Lebar: 10,5 cm



© 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Informasi yang diberikan di sini dapat berubah, tanpa pemberitahuan. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kuotasi atau kontrak, kecuali jika telah disetujui oleh Signify. Semua merek dagang dimiliki oleh Signify Holding atau pemiliknya masing-masing.